

LAC/SPEED80

Nagyobb mángorlási sebesség

a nagyobb teljesítményért – akár 16 m/perc-es forgatási sebesség.

SPEED



- 3 és 16 m/perc közötti gyorsaság beállítása
- Alkalmas D 800 típushoz

EAN: 4002516075950 / Anyagszám: 11034870 / Régi anyagszám: 59535031D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	10
Külső méret, nettó szélesség (mm)	10
Külső méret, nettó mélység (mm)	10
Külső méret, bruttó magasság (mm)	10
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	10
Külső méret, bruttó mélység (mm)	10
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,00