

LAC/MURAAL/800

Textil visszavezetés

a ruhanemű automatikus visszavezetéséhez a bemeneti oldalra.



- Nem használható meghosszabbított behúzóasztallal
- Bármikor átkapcsolható első/hátsó ruhaneműkiadás
- Különösen kis méretű textíliáknál ajánlott
- A mángorló kezelése egy személy számára is lehetséges
- D 500 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002516076001 / Anyagszám: 11034980 / Régi anyagszám: 59535036D

Termék-hozzárendelés	
Vasalógépek	•
Készülék-/tartozékbesorolás	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Termékkategória	
Textília-visszavezetés	•
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	0
Külső méret, nettó szélesség (mm)	0
Külső méret, nettó mélység (mm)	0
Nettó súly (kg)	5,00
Bruttó súly (kg)	5,00