


LAC/SUCTIONFEED

Perforált behúzószíj elszívó funkcióval
a ruhadarabok mángorlóba történő precíz beadagolásához.



- Magasabb ruha áthaladási telj. az effektív bemenet révén
- A szívófunkciónak köszönhetően nem mozdulnak el a textíliák
- D 600 és D 800 típusokhoz alkalmas

EAN: 4002516076223 / Anyagszám: 11035000 / Régi anyagszám: 59535038D

| Termék-hozzárendelés | |
|------------------------------------|-------|
| Vasalógépek | • |
| Készülék-/tartozékbesorolás | |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| Termékkategória | |
| Egyéb tartozékok | • |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 350 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 3300 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 150 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 350 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 3300 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 150 |
| Nettó súly (kg) | 50,00 |
| Bruttó súly (kg) | 50,00 |