


## D 800-1750 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 1750 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 152.0 kg/h\*, hengerátmérő 800 mm, munkaszélesség 1750 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516076193 / Anyagszám: 11035060 / Régi anyagszám: 53801835D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	800
Munkaszélesség (mm)	1750
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	152,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	3,0
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	12,0
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Gáz
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Fűtési teljesítmény, gáz (kW)	93,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,32
Biztosíték (A)	40
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	55
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1615
Külső méret, szélesség (mm)	3000
Külső méret, mélység (mm)	2115
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1700
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	3100
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1900
Nettó súly (kg)	2000
Bruttó súly (kg)	2030
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Olajégő (opció)	•

D 800-1750 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 1750 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516076193 / Anyagszám: 11035060 / Régi anyagszám: 53801835D

Cseppfolyógáz-készlet (opció)	•
3 utas szelep (opció)	•
Modulációs égő PLC-vezérléssel (opció)	•
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•
Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Szinkronizált behúzószalagok (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Lehúzófelügyelet (opció)	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Forgókapcsoló két hőmérséklethez (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•