

D 800-2500 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



- Teljesítmény 200.0 kg/h*, hengerátmérő 800 mm, munkaszélesség 2500 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – modulálható gázégő (opció)
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.

EAN: 4002516076315 / Anyagszám: 11035120 / Régi anyagszám: 53802535D

| Kialakítás és kivitel | |
|--|---|
| Kialakítás | Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás |
| Sorozat | Professional |
| Külső burkolat | Vasszürke |
| Hengerátmérő (mm) | 800 |
| Munkaszélesség (mm) | 2500 |
| Vályú anyaga | acél (LACO) |
| Mángorló-hengerbevonat | Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat |
| Mángorlószővet | Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra | • |
| Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra | • |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz | • |
| Alkalmas kórházi használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h) | 200,0 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | Forgókapcsoló |
| Érintőképernyő (opció) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc) | 3,0 |
| Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc) | 12,0 |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Gáz |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény, gáz (kW) | 116,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 6,32 |
| Biztosíték (A) | 40 |
| Speciális feszültség (opció) | • |
| Hőátadó | |
| Olajkeringető szivattyú | • |
| Olajtartalom (l) | 60 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, magasság (mm) | 1615 |
| Külső méret, szélesség (mm) | 3740 |
| Külső méret, mélység (mm) | 2115 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 1700 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 3800 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 1900 |
| Nettó súly (kg) | 2800 |
| Bruttó súly (kg) | 2830 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Felszereltség | |
| Olajégő (opció) | • |

D 800-2500 [G] LACO

Vályús mángorló, gáz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2500 mm-es munkaszélességgel.



EAN: 4002516076315 / Anyagszám: 11035120 / Régi anyagszám: 53802535D

| | |
|--|---|
| Cseppfolyógáz-készlet (opció) | • |
| 3 utas szelep (opció) | • |
| Modulációs égő PLC-vezérléssel (opció) | • |
| Meghosszabbított kiadóasztal (opció) | • |
| Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs | • |
| Lábkapcsoló (opció) | • |
| Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció) | • |
| Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció) | • |
| Easy-Clamp kapcsos beadás (opció) | • |
| Textílialehúzó | • |
| Textiltartó | • |
| Textília-visszavezetés (opció) | • |
| Fedőburkolat | • |
| Szünet funkció | • |
| Rugalmas, lézerhegesztésű vályú | • |
| Air-Stream vályú (opció) | • |
| Forgókapcsoló két hőmérséklethez (opció) | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Beadógép (opció) | • |
| Hajtogatás (opció) | • |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| CE | • |