


D 800-1300 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 1300 mm-es munkaszélességgel



- Teljesítmény 112.0 kg/h*, hengerátmérő 800 mm, munkaszélesség 1300 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.


EAN: 4002516076346 / Anyagszám: 11035230 / Régi anyagszám: 53801305D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás
Sorozat	Professional
Külső burkolat	Vasszürke
Hengerátmérő (mm)	800
Munkaszélesség (mm)	1300
Vályú anyaga	acél (LACO)
Mángorló-hengerbevonat	Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat
Mángorlószővet	Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Teljesítményadatok	
Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h)	112,0
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Forgókapcsoló
Érintőképernyő (opció)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	3,0
Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)	12,0
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N AC 400-440V 50HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	60,00
Teljes teljesítményigény (kW)	66,32
Biztosíték (A)	100
Speciális feszültség (opció)	•
Hőátadó	
Olajkeringető szivattyú	•
Olajtartalom (l)	55
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	1615
Külső méret, szélesség (mm)	2550
Külső méret, mélység (mm)	2115
Külső méret, bruttó magasság (mm)	1700
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	2600
Külső méret, bruttó mélység (mm)	1900
Nettó súly (kg)	1340
Bruttó súly (kg)	1370
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	70 dB(A) re 20 µPa
Felszereltség	
Meghosszabbított kiadóasztal (opció)	•

D 800-1300 [EL] LACO

Vályús mángorló, elektromos

a ruhák hátoldali kiadásával és 1300 mm-es munkaszélességgel



EAN: 4002516076346 / Anyagszám: 11035230 / Régi anyagszám: 53801305D

Ujjvédő automatika/ujjvédő lécs	•
Lábkapcsoló (opció)	•
Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)	•
Szinkronizált behúzószalagok (opció)	•
Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)	•
Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)	•
Textílialehúzó	•
Lehúzófelügyelet (opció)	•
Textiltartó	•
Textília-visszavezetés (opció)	•
Fedőburkolat	•
Szünet funkció	•
Rugalmas, lézerhegesztésű vályú	•
Air-Stream vályú (opció)	•
Vészleállító	•
Forgókapcsoló két hőmérséklethez (opció)	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Beadógép (opció)	•
Hajtogatás (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•