


## D 800-2200 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2200 mm-es munkaszélességgel



- Teljesítmény 167.0 kg/h\*, hengerátmérő 800 mm, munkaszélesség 2200 mm
- Precíz és alkalmazkodóképes – flexibilis, lézerhegesztett teknő
- 25 %-kal jobb teljesítmény – szabad. Air-Stream teknő (opció)
- Egyenletes teknőfűtés – hatékony olajkeringető rendszer
- Sokrétű lehetőségek – opcionális felszereltség

\* 50% maradéknedvesség mellett – teljesítményadatok a DIN szerint: a ténylegesen elérhető mángorlási teljesítmény az általános körülményektől, például a szennyes típusától és a kezelőszemélyzet tapasztalatától függ.


EAN: 4002516076452 / Anyagszám: 11035370 / Régi anyagszám: 53802245D

| Kialakítás és kivitel  |   |
|--|---|
| Kialakítás   | Elülső old. berakodás, hátulso old. kirakodás       |
| Sorozat  | Professional  |
| Külső burkolat   | Vasszürke   |
| Hengerátmérő (mm)  | 800   |
| Munkaszélesség (mm)  | 2200  |
| Vályú anyaga   | acél (LACO)   |
| Mángorló-hengerbevonat   | Lamellás bevonat (opció), Rugós bevonat             |
| Mángorlószővet   | Aramid tűfilckendő (opció), poliészter-tűfilc kendő |
| Alkalmazás   |   |
| Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra              | •   |
| Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra  | •   |
| Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz                              | •   |
| Alkalmas kórházi használatra                                       | •   |
| Teljesítményadatok   |   |
| Max. mángorlási teljesítmény 50%-os maradéknedvesség esetén (kg/h) | 167,0   |
| Vezérlés   |   |
| Vezérlés típusa  | Forgókapcsoló                                       |
| Érintőképernyő (opció)   | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)       |
| Minimális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)              | 3,0   |
| Maximális mángorlási sebesség, szabályozható (m/perc)              | 12,0  |
| Beállítható kijelzőnyelvek   | •   |
| Standard elektromos csatlakozás                                    |   |
| Fűtési mód   | Gőz   |
| Elektromos csatlakozás   | 3N AC 400-440V 50HZ                                 |
| Teljes teljesítményigény (kW)                                      | 3,30  |
| Biztosíték (A)   | 40  |
| Speciális feszültség (opció)                                       | •   |
| Méret és súly  |   |
| Külső méret, magasság (mm)   | 1615  |
| Külső méret, szélesség (mm)  | 3440  |
| Külső méret, mélység (mm)  | 2115  |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)                                  | 1700  |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm)                                 | 3500  |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)                                   | 1900  |
| Nettó súly (kg)  | 2600  |
| Bruttó súly (kg)   | 2630  |
| Kibocsátási értékek  |   |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen                          | 70 dB(A) re 20 µPa                                  |
| Felszereltség  |   |
| Meghosszabbított kiadóasztal (opció)                               | •   |
| Ujjvédő automatika/ujjvédő lécz                                    | •   |
| Lábkapcsoló (opció)  | •   |
| Perforált beadószalagok beszívó funkcióval (opció)                 | •   |
| Szinkronizált behúzószalagok (opció)                               | •   |

D 800-2200 [S] LACO

Vályús mángorló, gőz

a ruhák hátoldali kiadásával és 2200 mm-es munkaszélességgel



EAN: 4002516076452 / Anyagszám: 11035370 / Régi anyagszám: 53802245D

|   |   |
|---|---|
| Mélyebbre helyezett beadóasztal (opció)       | • |
| Easy-Clamp kapcsos beadás (opció)             | • |
| Textílialehúzó                                | • |
| Lehúzófelügyelet (opció)                      | • |
| Textiltartó                                   | • |
| Textília-visszavezetés (opció)                | • |
| Fedőburkolat                                  | • |
| Szünet funkció                                | • |
| Rugalmas, lézerhegesztésű vályú               | • |
| Vészleállító                                  | • |
| Készüléktől független tartozékok              | • |
| <b>Csatlakozási lehetőségek</b>               |   |
| Beadógép (opció)                              | • |
| Hajtogatás (opció)                            | • |
| <b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b> |   |
| CE  | • |