

PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



- Dobtérfogat: 64 l, töltetmennyiség: 7.0 kg
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.



EAN: 4002516093909 / Anyagszám: 11049650 / Régi anyagszám: 51507151D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfogat (l)	64
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdüléscélparkokban való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,60
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	49,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	46,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,44
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48

PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516093909 / Anyagszám: 11049650 / Régi anyagszám: 51507151D

Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	45
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1600
g-tényező	704
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
CapDosing	•
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	5,30
Teljes teljesítményigény (kW)	5,50
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,65
Teljes teljesítményigény (kW)	2,85
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Mosóvíz-ürítoszivattyú	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	98,0
Bruttó súly (kg)	102
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2820
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•

PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516093909 / Anyagszám: 11049650 / Régi anyagszám: 51507151D

Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Elővasalás	•
Hatékony merítőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
LED dobvilágítás, 1. osztály	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Az „eco 40–60°” program töltetmennyisége (kg)	7,0
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 mosásonként az „eco 40–60°” programban (kWh)	45
Súlyozott vízfogyasztás mosásonként az „eco 40–60°” programban (l)	37
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor) (A–D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW-ben kifejezett)	72
Az „eco 40–60°” program lefutási ideje percben	199
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•