

## PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



- Dobtérfohat: 64 l, töltetmennyiség: 7.0 kg
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás\*
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Alapos tisztítás a profi mosási programoknak köszönhetően

\* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.



EAN: 4002516094036 / Anyagszám: 11049680 / Régi anyagszám: 51507351D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfohat (l)	64
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmos háztartásban való használatra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdüléscsarnokokban való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,60
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	49,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	46,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,44
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48

## PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516094036 / Anyagszám: 11049680 / Régi anyagszám: 51507351D

Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	45
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1600
g-tényező	704
Tesztelt üzemóraszám	30000
<b>Vezérlés</b>	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
<b>Adagolás</b>	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
CapDosing	•
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	5,30
Teljes teljesítményigény (kW)	5,50
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,65
Teljes teljesítményigény (kW)	2,85
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Mosóvíz-ürítoszivattyú	DN 22
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	100,0
Bruttó súly (kg)	104
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2820
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
<b>Felszereltség</b>	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•

## PWM 507 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516094036 / Anyagszám: 11049680 / Régi anyagszám: 51507351D

Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Elővasalás	•
Hatékony merítőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
LED dobvilágítás, 1. osztály	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Az „eco 40–60°” program töltetmennyisége (kg)	7,0
Energiahatékonysági osztály (A–G)	A
Centrifugálás-hatékonysági osztály (A–G)	A
Súlyozott energiafogyasztás 100 mosásonként az „eco 40–60°” programban (kWh)	45
Súlyozott vízfogyasztás mosásonként az „eco 40–60°” programban (l)	37
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor) (A–D)	A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW-ben kifejezett)	72
Az „eco 40–60°” program lefutási ideje percben	199
Újrahasznosítási arány (%)	95
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•