

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Profi mosógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 6.0 kg.



- Dobtér fogat: 57 l, töltetmennyiség: 6.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Alapos tisztítás – speciális programok mopokhoz és kendőkhöz
- Kiváló szennyeltávolítás – szabadalmaztatott elővíztelenítés\*

\* Szabadalom: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516093336 / Anyagszám: 11049750 / Régi anyagszám: 51506261D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előtöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	6,0
Dobtér fogat (l)	57
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,70
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,17
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	8,20
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	52,0
Vízfogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	70,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,00
Energiafogyasztás a 60 °C-os normál felmosó programban hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	1,40
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	49,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,36
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	52
Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	50
Maradéknedvesség felmosófejek tisztításakor (%)	20
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1400
g-tényező	535
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	96
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Profi mosógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 6.0 kg.



EAN: 4002516093336 / Anyagszám: 11049750 / Régi anyagszám: 51506261D

Kiürülés érzékelése	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	4,60
Teljes teljesítményigény (kW)	4,80
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,30
Teljes teljesítményigény (kW)	2,50
Biztosíték (A)	16
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Lefolyószelep	DN 70
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	99,0
Bruttó súly (kg)	104
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	2820
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
<b>Felszereltség</b>	
Szabadalmaztatott előzetes víztelenítés	•
Textil-előkészítés	•
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•
Fertőtlenítő öblítés	•
EcoSpeed	•
Hatékony merítóborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékonyság és fenntarthatóság</b>	
Újrahasznosítási arány (%)	95
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Profi mosógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű, leeresztőszeleppel kifejezetten a létesítménykezelés követelményeire szabva. Töltetmennyiség: 6.0 kg.



EAN: 4002516093336 / Anyagszám: 11049750 / Régi anyagszám: 51506261D

WiFiConn@ct

•

#### Kapacitások

Felmosófejek, pamut, 40 cm/190 g [darabszám] 31

Felmosófejek, pamut, 50 cm/220 g [darabszám] 27

Felmosófejek, mikroszálas, 40 cm/120 g [darabszám] 50

Felmosófejek, mikroszálas, 50 cm/170 g [darabszám] 35

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE

•

VDE-EMV

•

VDE

•

IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat

•

WEEE

•

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•