

## PDR 507 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 7.0 kg teljesítmény 37 min alatt.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 7.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Minden textilá hajszálpontos szárítása – PerfectDry

C

EAN: 4002516086390 / Anyagszám: 11050510 / Régi anyagszám: 52507452D

### Kialakítás és kivitel

Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélből	Igen

### Alkalmazás

Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas háztartásban való használatra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•

### Teljesítményadatok

Maximális párolgatási kapacitás (l/óra)	5,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	37
A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	37
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	32

### Vezérlés

Vezérlés típusa	M Select
-----------------	----------

PDR 507 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 7.0 kg teljesítmény 37 min alatt.



EAN: 4002516086390 / Anyagszám: 11050510 / Régi anyagszám: 52507452D

Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	10
<b>Lehetséges feszültségvált. 1</b>	
Elektromos csatlakozás	230V~ 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,99
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 2</b>	
Elektromos csatlakozás	3~ 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16
<b>A szárítógép mérete és súlya</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	51,5
Bruttó súly (kg)	57
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	920
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
<b>Felszereltség</b>	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály	C
Éves energiafogyasztás (kWh)	546

PDR 507 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű  
rendkívül rövid programidőkkel. 7.0 kg teljesítmény 37 min alatt.



EAN: 4002516086390 / Anyagszám: 11050510 / Régi anyagszám: 52507452D

Zajszint Pamut szekrényszáraz alapprogramban maximális ruhatöltet esetén db(a)-ban	66
Az alapprogram futásideje percben	48
Működési elv	Levegőkivezetés
Töltetmennyiség (kg)	7,0
<b>Csatlakozási lehetőségek</b>	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
<b>Szabványok, tanúsítványok és jelölések</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védetség fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•