

PDR 507 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Anyagszám: 11050520 / Régi anyagszám: 52507151D

- Dobtérfogat: ??, töltetmennyiség: ??
- 50%-kal kevesebb energiafogyasztás, mint a levegőkivezetéses szárítógépnél
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Nyelvfüggetlen kijelző forgókapcsolóval – M Select
- Minden textilra hajszálpontos szárítása – PerfectDry

* A hőszivattyús szárítók akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint az elektromos fűtésű levegőkivezetéses szárítógépek.

A++

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Teljesítmény
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos háztartásban való használatra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatókapacitás (l/óra)	2,70
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szokrényszár program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	67
A program futási ideje, pamut/szokrényszár program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	67
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	57
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Select
Programozhatóság	Programozható

PDR 507 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Anyagszám: 11050520 / Régi anyagszám: 52507151D

Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Kezelőpanel könnyen érthető szimbólumokkal	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	220-240V~ 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	1,44
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	68,5
Bruttó súly (kg)	74
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Száliszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály	A++
Kondenzációs hatékonysági osztály	A
Éves energiafogyasztás (kWh)	212
Zajszint Pamut szekrényszáraz alapprogramban maximális ruhatöltet esetén db(a)-ban	67
Az alapprogram futásideje percben	92
Működési elv	kondenz
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,61

PDR 507 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 7.0 kg.



EAN: 4002516087427 / Anyagszám: 11050520 / Régi anyagszám: 52507151D

Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO2 e)	872,00
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•