

PWM 907 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



- Dobtérfogat: 64 l, töltetmennyiség: 7.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintésszínes kijelzővel – M Touch Flex
- 22%-kal kevesebb víz- és 28%-kal kevesebb energiafogyasztás*
- Jövőbe mutató hálózat Wi-Fi-kapcsolattal

* A 60 °C-os színes mosás programban, melegvíz csatlakoztatásával, a korábbi modellhez képest.

EAN: 4002516087489 / Anyagszám: 11050620 / Régi anyagszám: 51907351D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	7,0
Dobtérfogat (l)	64
Ajtónyílás [Ø] (mm)	300
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	jobb
Karbantartást nem igénylő szinkron motor	•
Textilkímélő dob lyukacsos hátfallal	•
Alkalmazás	
Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos idős- és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitness célú felhasználásra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdüléscélparkokban való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Ellenőrzött higiénia	•
Fajlagos vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	7,00
Fajlagos energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,14
Fajlagos vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l/kg)	6,60
Fajlagos energiaforrás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh/kg)	0,06
Vízfogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (l)	49,0
Energiafogyasztás hidegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,98
Programidő hidegvíz-csatlakozás esetén (perc)	59
Vízfogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (l)	46,0
Energiafogyasztás melegvíz-csatlakozás esetén (kWh)	0,44
Programidő melegvíz-csatlakozás esetén (perc)	49
Maradéknedvesség hideg öblítés esetén (%)	48

PWM 907 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516087489 / Anyagszám: 11050620 / Régi anyagszám: 51907351D

Maradéknedvesség meleg öblítés esetén (%)	45
Centrifugálási fordulatszám (ford./perc)	1600
g-tényező	704
Tesztelt üzemóraszám	30000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Max. indításkésleltetés (óra)	96
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Adagolás	
Mosószer-adagoló fiók	3 fiókos
CapDosing	•
Rugalmas adagolóadapter (opció)	•
Max. csatlakoztatható adagolószivattyúk [darabszám]	6
Kiürülés érzékelése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2N~ 400V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	5,30
Teljes teljesítményigény (kW)	5,50
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~
Fűtési teljesítmény (kW)	2,65
Teljes teljesítményigény (kW)	2,85
Biztosíték (A)	16
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg víz [darabszám]	1x 1/2" 3/4" csavarz.
Meleg víz [darabszám]	1x 1/2 coll 3/4 coll csavarz.
Mosóvíz-ürítőszivattyú	DN 22
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	714
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	768
Nettó súly (kg)	101,0
Bruttó súly (kg)	105
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	2820
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	1,00
Felszereltség	
3 dimenziós kiegyensúlyozatlanság-figyelő rendszer	•
Profi lengéscsillapító	•
Ellenálló nemesacél perem	•
Fertőtlenítő öblítés	•

PWM 907 [EL DP]

Profi mosógép, kis óriás, elektromos fűtésű, elvezető szivattyúval és célcsoportspecifikus programok. 7.0 kg teljesítmény 49 min alatt.



EAN: 4002516087489 / Anyagszám: 11050620 / Régi anyagszám: 51907351D

EcoSpeed	•
Elővasalás	•
Hatékony merítőborda-technológia	•
Hőmérséklet-felügyelet	•
Speciális fűtőtest	•
Mennyiségi automatika	•
Térfogatáram-mérő	•
LED dobvilágítás, 1. osztály	•
Kommunikációs rekesz	•
Ruhák utántöltése	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•