

PDR 908 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat Wi-Fi-kapcsolattal

EAN: 4002516094104 / Anyagszám: 11050680 / Régi anyagszám: 52908352D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmas idők otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmas mosodákban történő használatra	•
Alkalmas társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmas textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmas mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmas kórházi használatra	•
Alkalmas kempingekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmas szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmas az orvosi és fogorvosi rendelőekben való használatra	•
Alkalmas a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmas az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmas a szabadidőparkokban és üdülőlétesítményekben való használatra	•
Alkalmas az állami/szociális intézményekben való használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párolgatói kapacitás (l/óra)	5,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szokrényszár program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	42
A program futási ideje, pamut/szokrényszár program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	42
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szokrényszár program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	37
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex

PDR 908 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



EAN: 4002516094104 / Anyagszám: 11050680 / Régi anyagszám: 52908352D

Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~ 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,99
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3~ 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	51,5
Bruttó súly (kg)	57
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•

PDR 908 [EL]

Profi légkivezetéses szárítógép, Kis Óriás, elektromos fűtésű
rendkívül rövid programidőkkel. 8.0 kg teljesítmény 42 min alatt.



EAN: 4002516094104 / Anyagszám: 11050680 / Régi anyagszám: 52908352D

LAN-/Wi-Fi-modul (opció)

•

WiFiConn@ct

•

Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

IP X4 fröccsenő víz elleni védettségi fokozat

•

WEEE

•

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•