

PDR 908 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintésszínes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry
- Jövőbe mutató hálózat Wi-Fi-kapcsolattal

EAN: 4002516094227 / Anyagszám: 11050700 / Régi anyagszám: 52908151D

Kialakítás és kivitel

Kialakítás	előltöltős, toronyba építhető
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Hőszivattyú
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen

Alkalmazás

Alkalmos szállodákban és éttermekben való használatra	•
Alkalmos időkothonokban és gondozóothonokban való használatra	•
Alkalmos létesítményüzemeltetési célú használatra	•
Alkalmos mosodákban történő használatra	•
Alkalmos társasházakban és szállókon való használatra	•
Alkalmos textiltisztítási célú alkalmazásra	•
Alkalmos mosodákba és gépi vasaláshoz	•
Alkalmos kisipari használatra	•
Alkalmos egyetemeken, iskolákban és óvodákban való használatra	•
Alkalmos kórházi használatra	•
Alkalmos kempingekben történő használatra	•
Alkalmos sportegyesületek általi használatra	•
Alkalmos szépségápolási, wellness és fitnessz célú felhasználásra	•
Alkalmos az orvosi és fogorvosi rendelőkben való használatra	•
Alkalmos a petrokémiai iparban való használatra	•
Alkalmos az élelmiszer-feldolgozó iparban való használatra	•
Alkalmos a szabadidőparkokban és üdüléstelesítményekben való használatra	•
Alkalmos az állami/szociális intézményekben való használatra	•

Teljesítményadatok

Maximális párolgatókapacitás (l/óra)	2,80
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszárász program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,20
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszárász program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,17
Programidő (perc)	79
A program futási ideje, pamut/szekrényszárász program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	79
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszárász program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	67

Vezérlés

Vezérlés típusa	M Touch Flex
-----------------	--------------

PDR 908 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516094227 / Anyagszám: 11050700 / Régi anyagszám: 52908151D

Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Hőszivattyú
Elektromos csatlakozás	220-240V~ 50HZ
Teljes teljesítményigény (kW)	1,44
Biztosíték (A)	10
Szállítás hálózati csatlakozóval	•
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	777
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	71,0
Bruttó súly (kg)	77
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	3,60
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Százszűrő az ajtóban	•
Minimális karbantartásigényű hőcserélő-szűrőrendszer	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő plusz funkció	•
Kondenzvíz-elvezetés	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz	•
Hermetikusan zárt rendszer	•
Hűtőközeg	R134a
Hűtőközeg-mennyiség (kg)	0,61
Hűtőközeg potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	1430
Készülék potenciális üvegházhatása (kg CO ₂ e)	872,00
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•

PDR 908 HP [EL]

Hőszivattyús szárítógép, Kis Óriás

alacsony fogyasztás és rövid programidő mellett. Töltetmennyiség: 8.0 kg.



EAN: 4002516094227 / Anyagszám: 11050700 / Régi anyagszám: 52908151D

VDE

•

VDE-EMC

•

IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat

•

WEEE

•

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés

•