

APH 510 PRT 110
 Protokollnyomtató
 a folyamatjegyzőkönyvek nyomtatásához.



- Dotmatrix nyomtató festékszalaggal
- Kompatibilis az összes Miele tisztító-/fertőtlenítő készülékkel

EAN: 8809166679332 / Anyagszám: 11053310 / Régi anyagszám: 68817004D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Ágytálmósó	•
A készülék besorolása	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Termékkategória	
Folyamat-/üzemi adatok dokumentálása/kommunikáció	•
Terméktulajdonságok	
Szín	Fekete
Felhasználási terület	
Pipetták/fiolák előkészítése	•
Laborüveg előkészítése	•
Tárgylemezek előkészítése	•
Butirométerek előkészítése	•
Patikai/infúziós palackok előkészítése	•
Aneszteziológiai eszközök előkészítése	•
MIC eszközök előkészítése	•
Szemészeti eszközök előkészítése	•
Robotikai eszközök előkészítése	•
GYN eszközök előkészítése	•
Fül-orr-gégészeti eszközök előkészítése	•
Fogorvosi eszközök előkészítése	•
Műtős cipők előkészítése	•
Tálak előkészítése	•
Vesetálak előkészítése	•
Cumisüvegek előkészítése	•
Műtős eszközök előkészítése	•
Üreges eszközök előkészítése	•
Ortopédiai műtős eszközök előkészítése	•
Intramedulláris rögzítők/intramedulláris fúrók	•
Fiókok/tálcák előkészítése	•

APH 510 PRT 110
Protokollnyomtató
a folyamatjegyzőkönyvek nyomtatásához.



EAN: 8809166679332 / Anyagszám: 11053310 / Régi anyagszám: 68817004D

Szitatálcák előkészítése	•
Mérőhengerek előkészítése	•
Tartóedények, pl. nátronmésztartályok előkészítése	•
Ágytálak és vizeletgyűjtő edények előkészítése	•
Különféle eszközök előkészítése	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	1
Nullavezető	N
AC/DC	AC
Feszültség (V)	200-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	157
Külső méret, nettó szélesség (mm)	160
Külső méret, nettó mélység (mm)	239
Külső méret, bruttó magasság (mm)	210
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	265
Külső méret, bruttó mélység (mm)	285
Nettó súly (kg)	3,35
Bruttó súly (kg)	3,81
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•