

PTD 701 [DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

csak 46 cm széles, integrált tisztítótartályokkal - a pohárspecialista.



- Maximális tisztítási teljesítmény: 1535 üveg/óra
- Takarékos és hatékony – csak 1.80 l vízfelhasználás** öblítésenként
- Egyszerű és rugalmas kezelés – Full-Touch kijelző
- Optimális program – a mosogatni valóknak megfelelő megoldások
- Aláépíthető – Tökéletes a pultokban való használathoz

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

** A megadott érték az ECO programra vonatkozik. A vízfelhasználás függ a kiválasztott programtól.

EAN: 4002516104216 / Anyagszám: 11097610 / Régi anyagszám: 61070103D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló mosogatógép, aláépíthető
Csak 46 cm-es, keskeny kialakítás	•
Sorozat	Professional
Mosogatórendszer	Tartály, előltőtős
Mosogatási szintek száma	1
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátlap	Műanyag
Tartálytér fogat (l)	9,5
Alkalmazás	
Alkalmas étteremekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmas hotelekben történő használatra	•
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	200
Legrövidebb programidő másodpercben	47
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	90
Tisztítási teljesítmény, pohár/óra	1535
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	77
Élettartam mosogatási ciklusokban	250000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Full-Touch kijelző
Üzemkész állapot automatikus be-/kikapcsolása	•
Programok [darabszám]	4
Programfutás-kijelző, színes	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Tartály fűtési teljesítménye (kW)	1,80
Vízmelegítő fűtési teljesítménye (kW)	4,90
Teljes teljesítményigény (kW)	7,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	20
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00

PTD 701 [DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

csak 46 cm széles, integrált tisztítótartályokkal - a pohárspecialista.



EAN: 4002516104216 / Anyagszám: 11097610 / Régi anyagszám: 61070103D

Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 3	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségvált. 4	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,60
Biztosíték (A)	13
Lehetséges feszültségvált. 5	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 6	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,20
Biztosíték (A)	20
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Befolyó víz maximális vezetőképessége µS/cm-ben	1200 µS/cm
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-6,00
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	60
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	1,80
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	725
Külső méret, szélesség (mm)	460
Külső méret, mélység (mm)	637
Külső méret, bruttó magasság (mm)	775
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650
Külső méret, bruttó mélység (mm)	667
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	309
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	402
Hasznos mosogatótér, mélység (mm)	459
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	328
Nettó súly [kg]	59
Bruttó súly (kg)	68
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	680
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programok	
Program enyhe mértékű szennyeződéshez	•
Program normál mértékű szennyeződéshez	•
Program erős szennyeződéshez	•
Kiegészítő programlehetőségek	•
Mosogatnivalóra szabott	•
Öntisztítás	•
Vízkömentesítés	•
Kosárialakítás	
Kosárfelszereltség nélkül	•

PTD 701 [DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

csak 46 cm széles, integrált tisztítótartályokkal - a pohárspecialista.