

PTD 702

Tankrendszerű mosogatógép
kompakt méretben - a 60 cm-es bisztró-mosogatógép.



- Max. tisztítási teljesítmény*: 3207 üveg/óra illetve 882 #tányér/óra#
- Egyszerű és rugalmas kezelés – Full-Touch kijelző
- Takarékos és hatékony – csak 2.00 l vízfelhasználás** öblítésenként
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Aláépíthető – tökéletes integrálás a pultba

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

** A megadott érték az ECO programra vonatkozik. A vízfelhasználás függ a kiválasztott programtól.

EAN: 4002516104247 / Anyagszám: 11097640 / Régi anyagszám: 61070201D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló mosogatógép, aláépíthető
Sorozat	Professional
Mosogatórendszer	Tartály, előtöltős
Mosogatási szintek száma	1
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátlap	Műanyag
Tartálytérfogat (l)	15,3
Alkalmazás	
Alkalmas étteremekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmas hotelekben történő használatra	•
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	200
Legrövidebb programidő másodpercben	55
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	90
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	882
Tisztítási teljesítmény, pohár/óra	3207
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	66
Élettartam mosogatási ciklusokban	250000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Full-Touch kijelző
Üzemkész állapot automatikus be-/kikapcsolása	•
Programok [darabszám]	4
Programfutás-kijelző, színes	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Tartály fűtési teljesítménye (kW)	1,80
Vízmelegítő fűtési teljesítménye (kW)	4,90
Teljes teljesítményigény (kW)	7,90
Biztosíték (A)	16
A hálózati csatlakozókábel hossza, m	1,50
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	20
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ

PTD 702

Tankrendszerű mosogatógép
kompakt méretben - a 60 cm-es bisztró-mosogatógép.



EAN: 4002516104247 / Anyagszám: 11097640 / Régi anyagszám: 61070201D

Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 3	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	25
Lehetséges feszültségvált. 4	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,60
Biztosíték (A)	13
Lehetséges feszültségvált. 5	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 6	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,20
Biztosíték (A)	20
Vízcsatlakozás/-elvezetés	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Befolyó víz maximális vezetőképessége µS/cm-ben	1200 µS/cm
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-6,00
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	60
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	2,00
Méret és súly	
Külső méret, magasság (mm)	725
Külső méret, szélesség (mm)	600
Külső méret, mélység (mm)	617
Külső méret, bruttó magasság (mm)	775
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650
Külső méret, bruttó mélység (mm)	667
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	309
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, mélység (mm)	568
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	328
Nettó súly [kg]	64
Bruttó súly (kg)	74
Maximális padlóterhelés (N/m ²)	790
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programok	
Program enyhe mértékű szennyeződéshez	•
Program normál mértékű szennyeződéshez	•
Program erős szennyeződéshez	•
Kiegészítő programlehetőségek	•
Mosogatnivalóra szabott	•
Öntisztítás	•

PTD 702

Tankrendszerű mosogatógép

kompakt méretben - a 60 cm-es bisztró-mosogatógép.