

## PTD 703 [WES DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

rövid lefutási idővel - integr. tisztítótartályokkal és vízlágyítóval.



- Max. tisztítási teljesítmény\*: 1188 tányér/óra
- Egyszerű és rugalmas kezelés – Full-Touch kijelző
- Takarékos és hatékony – csak 2.00 l vízfelhasználás\*\* öblítésenként
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Aláépíthető – tökéletes integrálás egy munkasorba

\* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

\*\* A megadott érték az ECO programra vonatkozik. A vízfelhasználás függ a kiválasztott programtól.

EAN: 4002516104353 / Anyagszám: 11097750 / Régi anyagszám: 61070307D

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Szabadon álló mosogatógép, aláépíthető
Sorozat	Professional
Mosogatórendszer	Tartály, előltöltős
Mosogatási szintek száma	1
Előlap	nemesacél
Fedél	Nemesacél
Oldalfalak	Nemesacél
Hátlap	Műanyag
Tartálytér fogat (l)	15,3
Alkalmazás	
Alkalmas idősek otthonában és gondozóotthonokban való használatra	•
Alkalmas éttermekben/bárokban történő használatra	•
Alkalmas hotelekben történő használatra	•
Alkalmas panzióban történő használatra	•
Alkalmas a közétkeztetésben történő használatra	•
Alkalmas az óvodákban történő használatra	•
Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra	•
Alkalmas kisipari használatra	•
Alkalmas gyorséttermekben történő használatra	•
Alkalmas sportegyesületek általi használatra	•
Teljesítményadatok	
Ellenőrzött vírusölő hatékonyság	•
Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc)	200
Legrövidebb programidő másodpercben	55
Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C)	90
Tisztítási teljesítmény, tányér/óra	1188
Tisztítási teljesítmény, kosár/óra	66
Élettartam mosogatási ciklusokban	250000
Vezérlés	
Vezérlés típusa	Elektronikus vezérlés
Programválasztás	Full-Touch kijelző
Üzemkész állapot automatikus be-/kikapcsolása	•
Programok [darabszám]	4
Programfutas-kijelző, színes	•
Beállítható kijelzőnyelvek	•
Standard elektromos csatlakozás	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Tartály fűtési teljesítménye (kW)	1,80
Vízmelegítő fűtési teljesítménye (kW)	4,90
Teljes teljesítményigény (kW)	7,90
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	5,00
Biztosíték (A)	20

## PTD 703 [WES DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

rövid lefutási időikkel - integr. tisztítótartályokkal és vízlágyítóval.



EAN: 4002516104353 / Anyagszám: 11097750 / Régi anyagszám: 61070307D

<b>Lehetséges feszültségvált. 2</b>	
Elektromos csatlakozás	3N AC 380-415V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	6,00
Biztosíték (A)	10
<b>Lehetséges feszültségvált. 3</b>	
Elektromos csatlakozás	3 AC 230V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Biztosíték (A)	25
<b>Lehetséges feszültségvált. 4</b>	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	2,60
Biztosíték (A)	13
<b>Lehetséges feszültségvált. 5</b>	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Biztosíték (A)	16
<b>Lehetséges feszültségvált. 6</b>	
Elektromos csatlakozás	AC 220-240V 50HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	0,00
Teljes teljesítményigény (kW)	4,20
Biztosíték (A)	20
<b>Vízcsatlakozás/-elvezetés</b>	
Hideg- vagy melegvíz [szám]	1
Szükséges áramlási nyomás (bar)	1,00-6,00
Üritőszivattyú maximális szállítási magassága (cm)	60
Integrált vízlágyító	•
Maximális vízkeménység (mmol/l)	0,53
Vízfelhasználás öblítésenként (l)	2,00
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, magasság (mm)	820
Külső méret, szélesség (mm)	600
Külső méret, mélység (mm)	637
Külső méret, bruttó magasság (mm)	870
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	650
Külső méret, bruttó mélység (mm)	667
Hasznos mosogatótér, magasság, (mm)	404
Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm)	510
Hasznos mosogatótér, mélység (mm)	568
Rakodási magasság a padlószint felett (mm)	328
Nettó súly [kg]	69
Bruttó súly (kg)	79
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	790
<b>Kibocsátási értékek</b>	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
<b>Programok</b>	
Program enyhe mértékű szennyeződéshez	•
Program normál mértékű szennyeződéshez	•
Program erős szennyeződéshez	•

PTD 703 [WES DOS]

Tankrendszerű mosogatógép

rövid lefutási idővel - integr. tisztítótartályokkal és vízlágyítóval.