

PTD 704

Tankrendszerű mosogatógép

extra mély mosogatótérrel – a nehezen kezelhető mosogatónivalók specialistája.



- Max. tisztítási teljesítmény*: 1188 tányér/óra
- Egyszerű és rugalmas kezelés – Full-Touch kijelző
- Takarékos és hatékony – csak 2.00 l vízfelhasználás** öblítésenként
- Optimális program – a mosogatni valónak megfelelő megoldások
- Aláépíthető – tökéletes integrálás egy munkasorba

* A beépítés helyi adottságaitól függően (bevezetett víz hőmérséklete / áramcsatlakozás) a megadott értékek változhatnak.

** A megadott érték az ECO programra vonatkozik. A vízfelhasználás függ a kiválasztott programtól.

EAN: 4002516104377 / Anyagszám: 11097770 / Régi anyagszám: 61070401D

| Kialakítás és kivitel | |
|---|--|
| Kialakítás | Szabadon álló mosogatógép, aláépíthető |
| Extra mély mosogatótér | • |
| Sorozat | Professional |
| Modell | UniversalPlus |
| Mosogatórendszer | Tartály, előtöltős |
| Mosogatási szintek száma | 1 |
| Előlap | nemesacél |
| Fedél | Nemesacél |
| Oldalfalak | Nemesacél |
| Hátlap | Nemesacél |
| Tartálytérfogat (l) | 15,3 |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas hotelekben történő használatra | • |
| Alkalmas a közétkeztetésben történő használatra | • |
| Alkalmas az egyetemeken és iskolákban történő használatra | • |
| Alkalmas kisipari használatra | • |
| Alkalmas gyorséttermekben történő használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Ellenőrzött vírusölő hatékonyság | • |
| Keringtető szivattyú, Qmax (l/perc) | 200 |
| Legrövidebb programidő másodpercben | 55 |
| Maximális utánöblítési hőmérséklet (°C) | 90 |
| Tisztítási teljesítmény, tányér/óra | 1188 |
| Tisztítási teljesítmény, kosár/óra | 66 |
| Élettartam mosogatási ciklusokban | 250000 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | Elektronikus vezérlés |
| Programválasztás | Full-Touch kijelző |
| Üzemkész állapot automatikus be-/kikapcsolása | • |
| Programok [darabszám] | 4 |
| Programfutás-kijelző, színes | • |
| Beállítható kijelzőnyelvek | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Tartály fűtési teljesítménye (kW) | 1,80 |
| Vízmelegítő fűtési teljesítménye (kW) | 4,90 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 7,90 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Lehetséges feszültségvált. 1 | |
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 5,00 |
| Biztosíték (A) | 20 |
| Lehetséges feszültségvált. 2 | |
| Elektromos csatlakozás | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |

PTD 704

Tankrendszerű mosogatógép

extra mély mosogatótérrel – a nehezen kezelhető mosogatnivalók specialistája.



EAN: 4002516104377 / Anyagszám: 11097770 / Régi anyagszám: 61070401D

| | |
|--|--------------------|
| Teljes teljesítményigény (kW) | 6,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Lehetséges feszültségvált. 3 | |
| Elektromos csatlakozás | 3 AC 230V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 7,30 |
| Biztosíték (A) | 25 |
| Lehetséges feszültségvált. 4 | |
| Elektromos csatlakozás | AC 220-240V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,60 |
| Biztosíték (A) | 13 |
| Lehetséges feszültségvált. 5 | |
| Elektromos csatlakozás | AC 220-240V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,20 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Lehetséges feszültségvált. 6 | |
| Elektromos csatlakozás | AC 220-240V 50HZ |
| Fűtési teljesítmény (kW) | 0,00 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 4,20 |
| Biztosíték (A) | 20 |
| Vízcsatlakozás/-elvezetés | |
| Hideg- vagy melegvíz [szám] | 1 |
| Szükséges áramlási nyomás (bar) | 1,00-6,00 |
| Űrtöltőszivattyú maximális szállítási magassága (cm) | 60 |
| Maximális vízkeménység (mmol/l) | 0,53 |
| Vízfelhasználás öblítésenként (l) | 2,00 |
| Méret és súly | |
| Külső méret, magasság (mm) | 820 |
| Külső méret, szélesség (mm) | 600 |
| Külső méret, mélység (mm) | 651 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 870 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 650 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 667 |
| Hasznos mosogatótér, magasság, (mm) | 404 |
| Hasznos mosogatótér, szélesség, (mm) | 510 |
| Hasznos mosogatótér, mélység (mm) | 609 |
| Rakodási magasság a padlószint felett (mm) | 328 |
| Nettó súly [kg] | 69 |
| Bruttó súly (kg) | 79 |
| Maximális padlóterhelés (N/m ²) | 790 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA) | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Programok | |
| Program enyhe mértékű szennyeződéshez | • |
| Program normál mértékű szennyeződéshez | • |
| Program erős szennyeződéshez | • |
| Kiegészítő programlehetőségek | • |
| Mosogatnivalóra szabott | • |
| Öntisztítás | • |
| Vízkömentesítés | • |

PTD 704

Tankrendszerű mosogatógép

extra mély mosogatótérrel – a nehezen kezelhető mosogatnivalók specialistája.