

## M 7240 TC

Beépíthető mikrohullámú sütő

tökéletesen kombinálható kivitelben, felső elhelyezésű kezeléssel.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Tökéletes felolvasztás és főzés – automatikus programok
- Nagy tér – 46 l-es sütőtér és 40 cm-es forgótányér
- Rendkívül nagy teljesítményű mikrohullám – 900 W
- Csak egy gombnyomás a célíg – Popcorn-gomb

EAN: 4002516115342 / Anyagszám: 11103590 / Régi anyagszám: 24724040D

Kialakítás	
Készülék színe	Cleansteel nemesacél
Kialakítás és design	
Beépíthető mikrohullámú sütő	•
PureLine	•
TopControl	•
Élvezeti előnyök	
Melegentartás	•
Üzem módok	
Automatikus programok	•
Solo mikrohullámú sütő	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Gyors mikrohullám	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Éjszakai lekapcsolás	•
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Nemesacél párolótér	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Biztonsági zár „Door“ figyelmeztetéssel	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	46
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	23,2
Forgótányér átmérője (cm)	40,6
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Max. mikrohullám-teljesítmény (W)	900
Fülkeszélesség, min. (mm)	562
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 456 x 560
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456

## M 7240 TC

Beépíthető mikrohullámú sütő

tökéletesen kombinálható kivitelben, felső elhelyezésű kezeléssel.



EAN: 4002516115342 / Anyagszám: 11103590 / Régi anyagszám: 24724040D

Készülék mélysége (mm)	560
Fülkefüggetlen szellőzés	•
Súly (kg)	28,3
Teljes teljesítményigény (kW)	1,6
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2,10
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

### Mellékelt tartozékok

### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## M 7240 TC

Beépíthető mikrohullámú sütő


tökéletesen kombinálható kivitelben, felső elhelyezésű kezeléssel.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings