

H 7240 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Könnyű tisztítás – PerfectClean sütőtér strukturált felülettel
- Egyenletes és gyorsabb eredmények – Quick & Gentle
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Csak egy gombnyomás a célig – Gyors MH és Popcorn-gomb

EAN: 4002516115397 / Anyagszám: 11104060 / Régi anyagszám: 22724046D

| Kialakítás | |
|---|----------------------|
| Készülék színe | Cleansteel nemesacél |
| Kialakítás és design | |
| Beépíthető sütők mikrohullámú üzemmóddal | • |
| PureLine | • |
| Élvezeti előnyök | |
| Quick & Gentle | • |
| Gyors felfűtés | • |
| Üzemmódok | |
| Felolvasztás | • |
| Automatikus programok | • |
| Sütőautomatika | • |
| Eco-hőlégkeverés | • |
| Grill | • |
| Hőlégkeverés plusz | • |
| Mikrohullámú sütő | • |
| Mikrohullámú sütő sütőautomatikával | • |
| Mikrohullámú sütő grillel | • |
| Mikrohullámú sütő hőlégkeverés plusz funkcióval | • |
| Mikrohullámú sütő légkeveréses grillel | • |
| Légkeveréses grill | • |
| Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | • |
| Kijelző | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Popcorn funkció | • |
| Pontos idő kijelzése | • |
| A pontos idő szinkronizálása | • |
| Stopper | • |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása | • |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása | • |
| Programozható ételkészítési idő | • |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése | • |
| Várt hőmérséklet kijelzése | • |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor | • |
| Javasolt hőmérséklet | • |
| Javasolt mikrohullámú teljesítmény | • |
| Gyors mikrohullám | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Hatékonyság és fenntarthatóság | |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,5 |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 1,0 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 2,0 |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |

H 7240 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516115397 / Anyagszám: 11104060 / Régi anyagszám: 22724046D

Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) 20

Ápolási kényelem

| | |
|---|---|
| Nemesacél/CleanSteel felület | • |
| Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal | • |
| Lehajtható grillfűtőttest | • |
| CleanGlass-ajtó | • |

Biztonság

| | |
|--------------------------------------|---|
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal | • |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Üzembehelyezési zár | • |

Műszaki adatok

| | |
|--|-----------------|
| Sütőtér térfogata (l) | 43 |
| Behelyezési szintek száma | 3 |
| Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér | 3 |
| Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér | 3 |
| Sütőtér megvilágítása | 1 LED-Spot |
| Hőmérsékletek (°C) | 30–250 |
| Hőmérséklet min. (°C) | 30 |
| Hőmérséklet max. (°C) | 250 |
| Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény | • |
| Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W) | |
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 568 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 450 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 452 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 456 |
| Készülék mélysége (mm) | 569 |
| Súly (kg) | 36,0 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,70 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Fázisok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval | • |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2,00 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |

Mellékelt tartozékok

| | |
|----------------------------------|---|
| Sütőrács PerfectClean bevonattal | 1 |
| Üvegtál | 1 |

H 7240 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



EAN: 4002516115397 / Anyagszám: 11104060 / Régi anyagszám: 22724046D

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7240 BM

Mikrohullámú üzemmóddal kombinált sütő

tökéletesen kombinálható design automatikus programokkal és kombi üzemmódokkal.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings