

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok



EAN: 4002516132486 / Cikkszám: 11104190 / Régi cikkszám: 22726424D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Szín	Obszidiánfekete
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•

H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132486 / Cikkszám: 11104190 / Régi cikkszám22726424D

CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	42,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,50
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
FlexiClip HFC 71 teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7264 B

Sütő


– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing


H 7264 B

Sütő

– kombinálható design, szöveges kijelzővel és PerfectClean funkcióval.



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings