

H 7440 B

Kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és PerfectClean funkcióval.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Rendkívül könnyű tisztítás – PerfectClean felszereltség
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home



EAN: 4002516132592 / Cikkszám: 11104310 / Régi cikkszám22744044D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Szín	Cleansteel nemesacél
PureLine	•
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütőautomatikával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programozható idejű gőzloketek	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++

H 7440 B

Kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132592 / Cikkszám: 11104310 / Régi cikkszám22744044D

Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Sütőtér PerfectClean bevonattal és katalitikus hátfallal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	49
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	35,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1

H 7440 B Kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és PerfectClean funkcióval.



EAN: 4002516132592 / Cikkszám: 11104310 / Régi cikkszám22744044D

Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
FlexiClip HFC 71 teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7440 B

Kompakt sütő


– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és PerfectClean funkcióval.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings