

H 7440 BPX

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



- Nagy méretű szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

A++

EAN: 4002516132660 / Anyagszám: 11104380 / Régi anyagszám: 22744075D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Készülék színe	Grafit szürke
Évezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Melegentartás	•
Crisp function	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütő automatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütő automatikával	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Programozható idejű gőzlöketek	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•

H 7440 BPX

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



EAN: 4002516132660 / Anyagszám: 11104380 / Régi anyagszám: 22744075D

Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
Automatikus maradék hő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Pirolitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülék hűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	49
Behelyezési szintek száma	3
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	3
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	3
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	456
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	38,0
Hőmérséklet (°C)	30–300
Teljes teljesítményigény (kW)	3,20
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	16
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat

H 7440 BPX

Fogantyú nélküli kompakt sütő

– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.



EAN: 4002516132660 / Anyagszám: 11104380 / Régi anyagszám: 22744075D

Mellékelt tartozékok

Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7440 BPX

Fogantú nélküli kompakt sütő


– tökéletesen kombinálható design, LED-világítással és pirolízissel.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings