

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő tüllel és BrillantLight funkcióval.



- Érintőkijelző, közeledést érzékelő szenzor – M Touch+MotionReact
- Az étel mindig és mindenhol megtekinthető – Sütőtéri kamera
- Minimális tisztítási igény – pirolízis felszereltség és PyroFit
- Különösen laza tészta és ropogós kéreg – Klímavezérlés
- Az ételek garantáltan nem égnek meg – TasteControl



EAN: 4002516132806 / Cikkszám: 11106090 / Régi cikkszám22786055D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Szín	Briliánsfehér
ArtLine	•
Fogantyú nélküli kivitel	•
Élvezeti előnyök	
TasteControl	•
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Húsmaghőmérő tüllel	kábel nélkül
Melegentartás	•
Crisp funkció	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Klímavezérlés	•
Klímavezérlés hőlégkeverés plusz használatával	•
Klímavezérlés alsó-felső sütéssel	•
Klímavezérlés intenzív sütéssel	•
Klímavezérlés sütőautomatikával	•
Alacsony hőmérsékletű sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
Kamera a sütőtérben	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Programozható idejű gőzlöketek	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő túvel és BrillantLight funkcióval.



EAN: 4002516132806 / Cikkszám: 11106090 / Régi cikkszám22786055D

Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Automatikus maradékhő-hasznosítás	•
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Pirólitikus tisztítás	•
Katalizátor	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Gőztechn./vízellátás</b>	
Szívócső a víz felvételéhez	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirólízis-üzemmódban	•
Billentyűzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	BrillantLight
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595

H 7860 BPX

Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő tűvel és BrillantLight funkcióval.



EAN: 4002516132806 / Cikkszám: 11106090 / Régi cikkszám22786055D

Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	568
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,70
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Vezeték nélküli húsmaghőmérő tű	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1
Vízkömentesítő tabletták	2

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7860 BPX

### Fogantyú nélküli sütő

– kombinálható design, húsmaghőmérő tüllel és BrillantLight funkcióval.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings