

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



- 7 szegmenses kijelző szenzoros kezeléssel – EasySensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Egy teljes étel egyszerű elkészítése – menüpárolás
- Nagy tér – 40 l-es rozsdamentes nemesacél sütőtér

EAN: 4002516128410 / Anyagszám: 11106290 / Régi anyagszám: 23284020D

<b>Kialakítás</b>	
Készülék színe	Obsziánfekete
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető gőzpároló	•
VitroLine	•
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
<b>Üzem módok</b>	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Felmelegítés	•
Eco-gőzpárolás	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Kijelző	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Egyéni beállítások	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Gőztechn./vízellátás</b>	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Párologtatós hűtőrendszer	•
<b>Műszaki adatok</b>	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




EAN: 4002516128410 / Anyagszám: 11106290 / Régi anyagszám: 23284020D


Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	26,1
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DGG 100 40 Felfogótálca	1
Vízkömentesítő tabletták	2

DG 2840


Beépíthető gőzpároló  
az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



Installation DG, installation drawing