

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



- 7 szegmenses kijelző szenzoros kezeléssel – EasySensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Egy teljes étel egyszerű elkészítése – menüpárolás
- Nagy tér – 40 l-es rozsdamentes nemesacél sütőtér

EAN: 4002516128427 / Cikkszám: 11106300 / Régi cikkszám 23284030D

Kialakítás és design	
Szín	Grafitszürke
VitroLine	•
Kialakítás és design	
Beépíthető gőzpároló	•
Élvezeti előnyök	
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok egyedi beállítási lehetőségekkel	•
Üzemmódok	
Gőzpárolás	•
Eco-gőzpárolás	•
Felolvasztás	•
Felmelegítés	•
Automatikus programok	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Egyéni beállítások	•
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
DirectWater	Nem
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Műszaki adatok	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




EAN: 4002516128427 / Cikkszám: 11106300 / Régi cikkszám23284030D


Ajtó nyitási iránya	alul
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	26,8
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Null vezető	Igen
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DGG 100 40 Felfogótálca	1
Vízkömentesítő tabletták	2

DG 2840


Beépíthető gőzpároló
az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



Installation DG, installation drawing