

DG 2840

Beépíthető gőzpároló
az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



- 7 szegmenses kijelző szenzoros kezeléssel – EasySensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Egy teljes étel egyszerű elkészítése – menüpárolás
- Nagy tér – 40 l-es rozsdamentes nemesacél sütőtér

EAN: 4002516128434 / Cikkszám: 11106310 / Régi cikkszám23284040D

| Kialakítás és design | |
|--|----------------------|
| Beépíthető gőzpároló | • |
| Szín | Cleansteel nemesacél |
| PureLine | • |
| Élvezeti előnyök | |
| Külső gőztermelés | • |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül | • |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | • |
| Üzem módok | |
| Felolvasztás | • |
| Automatikus programok | • |
| Gőzpárolás | • |
| Felmelegítés | • |
| Eco-gőzpárolás | • |
| Kezelési kényelem | |
| Kijelző | EasySensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| Mennyiségtől független párolás | • |
| Gőzpárolás egyszerre akár három szinten | • |
| Menüpárolás | • |
| Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt | • |
| Programozható ételkészítési idő | • |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése | • |
| Egyéni beállítások | • |
| Ápolási kényelem | |
| Nemesacél/CleanSteel felület | • |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér | • |
| Külső gőzfejlesztő | • |
| Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez | • |
| Gyorszár a tartórácshoz | • |
| Kivehető tartórács | • |
| Vízkömentesítés | • |
| CleanGlass-ajtó | • |
| Gőztechn./vízellátás | |
| DualSteam | • |
| Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal | • |
| Frissvíz-tartály térfogata (l) | 1,5 |
| Biztonság | |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal | • |
| Biztonsági kikapcsolás | • |
| Párolgatós hűtőrendszer | • |
| Műszaki adatok | |
| L sütőtér | • |
| Sütőtér térfogata (l) | 40 |
| Behelyezési szintek száma | 4 |
| Ajtó nyitási iránya | alul |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C) | 40 |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C) | 100 |

DG 2840

Beépíthető gőzpároló


az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




EAN: 4002516128434 / Cikkszám: 11106310 / Régi cikkszám23284040D

| | |
|---|-----------------|
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 568 |
| Fülkemaasság, min. (mm) | 450 |
| Fülkemaasság, max. (mm) | 452 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé) | 595 x 455 x 569 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 455 |
| Készülék mélysége (mm) | 569 |
| Súly (kg) | 26,1 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,60 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Fázisok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval | • |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
| Mellékelt tartozékok | |
| Kivehető tartórács (pár) | 1 |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények | 2 |
| Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1 |
| DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1 |
| Sütőrács | 1 |
| DGG 100 40 Felfogótálca | 1 |
| Vízkömentesítő tabletták | 2 |


DG 2840
 Beépíthető gőzpároló
 az egészséges főzésért, automatikus programokkal.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing




side view DG DGM, installation drawings

DG 2840

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért, automatikus programokkal.



Installation DG, installation drawing