

DG 7240

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért automatikus programokkal és hálózatra kötéssel.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Egy teljes étel egyszerű elkészítése – menüpárolás
- Wi-Fi-hálózatra köthető készülék – Miele@home

EAN: 4002516128472 / Anyagszám: 11106390 / Régi anyagszám: 23724040D

Kialakítás	
Készülék színe	Cleansteel nemesacél
Kialakítás és design	
Beépíthető gőzpároló	•
PureLine	•
Élvezeti előnyök	
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Felmelegítés	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•

DG 7240

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért automatikus programokkal és hálózatra kötéssel.



EAN: 4002516128472 / Anyagszám: 11106390 / Régi anyagszám: 23724040D

Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	26,4
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DGG 100 40 Felfogótálca	1
Vízkömentesítő tabletták	2

DG 7240

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért automatikus programokkal és hálózatra kötéssel.



EAN: 4002516128472 / Anyagszám: 11106390 / Régi anyagszám: 23724040D

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7240

Beépíthető gőzpároló


az egészséges főzésért automatikus programokkal és hálózatra kötéssel.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing


DG 7240

Beépíthető gőzpároló

az egészséges főzésért automatikus programokkal és hálózatra kötéssel.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing