

DG 7440

Beépíthető gőzpároló

egészséges ételekhez, szuvidáláshoz, automatikus programokkal.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Kivilágított sütőtér – 2 LED lámpa
- Wi-Fi-hálózatba köthető készülék – Miele@home

EAN: 4002516128496 / Anyagszám: 11106420 / Régi anyagszám: 23744020D

<b>Kialakítás</b>	
Készülék színe	Obszidiánfekete
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető gőzpároló	•
VitroLine	•
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
<b>Üzem módok</b>	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Szuvidálás	•
Felmelegítés	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

DG 7440

Beépíthető gőzpároló

egészséges ételekhez, szuvidáláshoz, automatikus programokkal.



EAN: 4002516128496 / Anyagszám: 11106420 / Régi anyagszám: 23744020D

Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) 20

#### Ápolási kényelem

Strukturált felületű nemesacél párolótér •

Külső gőzfejlesztő •

Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez •

Gyorszár a tartórácshoz •

Kivehető tartórács •

Vízkömentesítés •

CleanGlass-ajtó •

#### Gőztechn./vízellátás

DualSteam •

Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal •

Frissvíz-tartály térfogata (l) 1,5

#### Biztonság

Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal •

Biztonsági kikapcsolás •

Üzembehelyezési zár •

Párolgatós hűtőrendszer •

Billentyűzár •

#### Műszaki adatok

L sütőtér •

Sütőtér térfogata (l) 40

Behelyezési szintek száma 4

Ajtó nyitási iránya alul

Sütőtér megvilágítása 2 LED-Spot

Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C) 40

Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C) 100

Fülkeszélesség, min. (mm) 560

Fülkeszélesség, max. (mm) 568

Fülkemagasság, min. (mm) 450

Fülkemagasság, max. (mm) 452

Fülkemélység (mm) 550

Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé) 595 x 455 x 569

Készülék szélessége (mm) 595

Készülék magassága (mm) 455

Készülék mélysége (mm) 569

Súly (kg) 26,3

Teljes teljesítményigény (kW) 3,60

Feszültség (V) 230

Frekvencia (Hz) 50-60

Biztosíték (A) 16

Fázisok száma 1

Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval •

Elektromos kábel hossza (m) 2

Világítóeszköz cseréje Ügyfélszolgálat

#### Mellékelt tartozékok

Kivehető tartórács (pár) 1

Perforált nemesacél gőzpároló edények 2

Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények 1

DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények 1

DG 7440

Beépíthető gőzpároló

egészséges ételekhez, szuvidáláshoz, automatikus programokkal.



EAN: 4002516128496 / Anyagszám: 11106420 / Régi anyagszám: 23744020D

Sütőrács	1
DGG 100 40 Felfogótálca	1
Vízkömentesítő tabletták	2

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovensčina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7440

Beépíthető gőzpároló


egészséges ételekhez, szuvidáláshoz, automatikus programokkal.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing



DG DGM, installation drawing


DG 7440

Beépíthető gőzpároló

egészséges ételekhez, szuvidáláshoz, automatikus programokkal.



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing