

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516116417 / Anyagszám: 11106510 / Régi anyagszám: 23744034D

<b>Kialakítás</b>	
Készülék színe	Grafitszürke
<b>Kialakítás és design</b>	
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Quick & Gentle	•
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
<b>Üzemmódok</b>	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Gyorspárolás	•
Felmelegítés	•
Mikrohullámú sütő	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



EAN: 4002516116417 / Anyagszám: 11106510 / Régi anyagszám: 23744034D

Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Gőztechn./vízellátás</b>	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	30,6
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



EAN: 4002516116417 / Anyagszám: 11106510 / Régi anyagszám: 23744034D

Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DMGS7 100 30 Üvegtál	1
Vízkömentesítő tabletták	2

#### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal


az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing



DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal


az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing