

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garántált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516116417 / Cikkszám: 11106510 / Régi cikkszám23744034D

Kialakítás és design	
Szín	Grafitszürke
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Gyorspárolás	•
Felmelegítés	•
Mikrohullámú sütő	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn funkció	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



EAN: 4002516116417 / Cikkszám: 11106510 / Régi cikkszám23744034D

Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőttest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,5
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	30,6
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal

az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



EAN: 4002516116417 / Cikkszám: 11106510 / Régi cikkszám23744034D

Világítóeszköz cseréje

Ügyfélszolgálat

Mellékelt tartozékok

Kivehető tartórács (pár)

1

Perforált nemesacél gőzpároló edények

2

DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények

1

Sütőrács

1

DMGS7 100 30 Üvegtál

1

Vízkömentesítő tabletták

2

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGM 7440

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal


az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing





Screw joint DG DGM, installation drawing

DGM 7440


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal
az egészséges főzésért és a gyors felmelegítésért hálózati funkciókkal.



DG DGM, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings



installation DGM, installation drawing