

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



- Nagy érintőkijelző közeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516128588 / Anyagszám: 11106670 / Régi anyagszám: 23784514D

Kialakítás	
Készülék színe	Briliánsfehér
Kialakítás és design	
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Gyorspárolás	•
Felmelegítés	•
Mikrohullámú sütő	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128588 / Anyagszám: 11106670 / Régi anyagszám: 23784514D

Gyors mikrohullám	•
Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
DirectWater	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgatós hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128588 / Anyagszám: 11106670 / Régi anyagszám: 23784514D

Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	30,6
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
DGG 50 80 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DMGS7 100 30 Üvegtál	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing

DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water, installation drawing



side view DG DGM, installation drawings