

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



- Nagy érintőkijelző közeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516128588 / Cikkszám: 11106670 / Régi cikkszám23784514D

| Kialakítás és design   |               |
|--|---------------|
| Szín   | Briliánsfehér |
| Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal                                    | •             |
| VitroLine  | •             |
| Élvezeti előnyök   |               |
| Quick & Gentle   | •             |
| Külső gőztermelés  | •             |
| Menüpárolás az ízek keveredése nélkül                                | •             |
| Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával | •             |
| Melegentartás  | •             |
| Üzemmódok  |               |
| Felolvasztás   | •             |
| Automatikus programok  | •             |
| Országspecifikus automatikus programok                               | •             |
| Gőzpárolás   | •             |
| Gyorspárolás   | •             |
| Felmelegítés   | •             |
| Mikrohullámú sütő  | •             |
| Eco-gőzpárolás   | •             |
| Speciális felhasználások   | •             |
| Kezelési kényelem  |               |
| Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével                        | •             |
| Kijelző  | M Touch       |
| MotionReact közeledést érzékelő szenzor                              | •             |
| MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor                   | •             |
| MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor                     | •             |
| MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor                      | •             |
| MotionReact: bútorfrontok felismerése                                | •             |
| SoftOpen   | •             |
| MultiLingua  | •             |
| MyMiele  | •             |
| Súgó funkció   | •             |
| Popcorn funkció  | •             |
| Mennyiségtől független párolás                                       | •             |
| Gőzpárolás egyszerre akár három szinten                              | •             |
| Automatikus menüpárolás  | •             |
| Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt              | •             |
| Polifónikus hangjelzések   | •             |
| Pontos idő kijelzése   | •             |
| Dátumkijelzés  | •             |
| Stopper  | •             |
| Az ételkészítési idő indításának beprogramozása                      | •             |
| Az ételkészítési idő végének beprogramozása                          | •             |
| Programozható ételkészítési idő                                      | •             |
| Tényleges hőmérséklet kijelzése                                      | •             |
| Várt hőmérséklet kijelzése   | •             |
| Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor                           | •             |
| Javasolt hőmérséklet   | •             |
| Gyors mikrohullám  | •             |

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128588 / Cikkszám: 11106670 / Régi cikkszám23784514D

|   |                 |
|---|-----------------|
| Saját programok   | •               |
| Egyéni beállítások  | •               |
| <b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>  |                 |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)  | 0,5             |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)  | 1,0             |
| Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)                          | 2,0             |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)               | 20              |
| Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20              |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)               | 20              |
| <b>Ápolási kényelem</b>   |                 |
| Strukturált felületű nemesacél párolótér  | •               |
| Külső gőzfejlesztő  | •               |
| Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez   | •               |
| Ápolóprogramok  | •               |
| Áztatás ápolóprogram  | •               |
| Gyorszár a tartórácshoz   | •               |
| Kivehető tartórács  | •               |
| Vízkömentesítés   | •               |
| CleanGlass-ajtó   | •               |
| <b>Gőztechn./vízellátás</b>   |                 |
| DualSteam   | •               |
| Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal                                 | •               |
| DirectWater   | •               |
| <b>Biztonság</b>  |                 |
| Készülékűtő rendszer hűvös előlappal  | •               |
| Biztonsági kikapcsolás  | •               |
| Üzembehelyezési zár   | •               |
| Párolgatós hűtőrendszer   | •               |
| Billentyűzár  | •               |
| <b>Műszaki adatok</b>   |                 |
| L sütőtér   | •               |
| Sütőtér térfogata (l)   | 40              |
| Behelyezési szintek száma   | 4               |
| Ajtó nyitási iránya   | alul            |
| Sütőtér megvilágítása   | 2 LED-Spot      |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)  | 40              |
| Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)  | 100             |
| Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény                                      | •               |
| Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)  |                 |
| Fülkeszélesség, min. (mm)   | 560             |
| Fülkeszélesség, max. (mm)   | 568             |
| Fülkemagasság, min. (mm)  | 450             |
| Fülkemagasság, max. (mm)  | 452             |
| Fülkemélység (mm)   | 550             |
| Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)  | 595 x 455 x 569 |
| Készülék szélessége (mm)  | 595             |
| Készülék magassága (mm)   | 455             |

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128588 / Cikkszám: 11106670 / Régi cikkszám23784514D

|   |                 |
|---|-----------------|
| Készülék mélysége (mm)                          | 569             |
| Súly (kg)                                       | 30,6            |
| Teljes teljesítményigény (kW)                   | 3,30            |
| Feszültség (V)                                  | 230             |
| Frekvencia (Hz)                                 | 50              |
| Biztosíték (A)                                  | 16              |
| Fázisok száma                                   | 1               |
| Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval          | •               |
| Elektromos kábel hossza (m)                     | 2               |
| Vízbevezető tömlő hossza (m)                    | 2,0             |
| Világítóeszköz cseréje                          | Ügyfélszolgálat |
| <b>Mellékelt tartozékok</b>                     |                 |
| Kivehető tartórács (pár)                        | 1               |
| Perforált nemesacél gőzpároló edények           | 2               |
| DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1               |
| DGG 50 80 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények | 1               |
| Sütőrács  | 1               |
| DMGS7 100 30 Üvegtál                            | 1               |
| Vízkömentesítő tabletták                        | 2               |


#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing

## DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water,  
installation drawing



side view DG DGM, installation drawings