

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



- Nagy érintőkijelző közeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garantált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516128595 / Anyagszám: 11106680 / Régi anyagszám: 23784524D

Kialakítás és design	
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Készülék színe	Obszidiánfekete
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Gyorspárolás	•
Felmelegítés	•
Mikrohullámú sütő	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közeledést érzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Gyors mikrohullám	•

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128595 / Anyagszám: 11106680 / Régi anyagszám: 23784524D

Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechn./vízellátás	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
DirectWater	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgatós hűtőrendszer	•
Billentőzár	•
Műszaki adatok	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128595 / Anyagszám: 11106680 / Régi anyagszám: 23784524D


Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	30,6
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	16
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
Mellékelt tartozékok	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edény, magasság: 40 mm	1
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edény, magasság: 80 mm	1
Sütőrács	1
Üvegtál	1
Vízkömentesítő tabletták	2
Elérhető kijelzőnyelvek	

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DGM7845, DGM7645, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings