

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



- Nagy érintőkijelző közelségérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Egyenletes és gyors eredmények mikrohullámmal – Quick & Gentle
- Garántált siker minden ételnél – automatikus programok
- Rövidebb ételkészítési idők gőz és mikrohullám kombinációjával

EAN: 4002516128601 / Cikkszám: 11106690 / Régi cikkszám23784534D

Kialakítás és design	
Szín	Grafitszürke
Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal	•
VitroLine	•
Élvezeti előnyök	
Quick & Gentle	•
Külső gőztermelés	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Üzemmódok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Gőzpárolás	•
Gyorspárolás	•
Felmelegítés	•
Mikrohullámú sütő	•
Eco-gőzpárolás	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact közelségérzékelő szenzor	•
MotionReact: a világítás bekapcsolása közelségkor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közelségkor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közelségkor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Popcorn funkció	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár három szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Gyors mikrohullám	•

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128601 / Cikkszám: 11106690 / Régi cikkszám23784534D

Saját programok	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Strukturált felületű nemesacél párolótér	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Gyorszár a tartórácshoz	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Gőztechn./vízellátás</b>	
DualSteam	•
Kivehető frissvíz-tartály Push2Release mechanizmussal	•
DirectWater	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgatós hűtőrendszer	•
Billentőzár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
L sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	40
Behelyezési szintek száma	4
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	2 LED-Spot
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Mikrohullám-teljesítmény fokozatai (W)	
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	550
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 455 x 569
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455

DGM 7845

Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



EAN: 4002516128601 / Cikkszám: 11106690 / Régi cikkszám23784534D

Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	30,6
Teljes teljesítményigény (kW)	3,30
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Vízbevezető tömlő hossza (m)	2,0
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Kivehető tartórács (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
DGG 50 40 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
DGG 50 80 Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Sütőrács	1
DMGS7 100 30 Üvegtál	1
Vízkömentesítő tabletták	2

#### Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




Screw joint DG DGM, installation drawing

## DGM 7845


Gőzpároló mikrohullámú üzemmóddal és frissvíz-csatlakozással  
egészséges ételek és gyors melegítés, hálózati funkciók, menüpárolás + M Touch.



DG DGM, installation drawing



DGM7845 DGM7645 Installation DGM solid water,  
installation drawing



side view DG DGM, installation drawings