

DGC 7860

Gőzsütő

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és menüpárolással.



- Nagy érintőkijelző közzeledésérzékelővel – M Touch + MotionReact
- Tökéletes eredmények – DualSteam gőztechnológia
- Kívül ropogós, belül szaftos – kombinált párolás
- Miele@home – Wi-Fi-hálózatba köthető készülék és Mix & Match
- Egyszerű tisztítás – nemesacél párolótér, PerfectClean

EAN: 4002516126959 / Anyagszám: 11107250 / Régi anyagszám: 23786033D

Kialakítás és design	
Kombi gőzpároló	•
VitroLine	•
Készülék színe	Grafit szürke
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Előmelegítés	•
Külső gőztermelés	•
Klímaszenzor	•
Egyedileg beállítható páratartalom kombinált párolás esetén	•
Menüpárolás az ízek keveredése nélkül	•
Mix & Match	•
Automatikus programok az ételkészítési eredmény egyedi beállításával	•
Melegentartás	•
Crisp function	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Országspecifikus automatikus programok	•
Kombinált párolás	•
Kombinált párolás hőlégkeverés plusz használatával	•
Kombinált párolás alsó-felső sütéssel	•
Kombinált párolás nagy grillel	•
Gőzpárolás	•
Felmelegítés	•
Gourmet sütés	•
Grill üzemmódok	•
Grill	•
Kis grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Speciális sütemények	•
Alsó-felső sütés	•
Felső hő	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Eco-hőlégkeverés	•
Eco-gőzpárolás	•
Tányérmelegítés	•
Speciális felhasználások	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	M Touch
MotionReact: a világítás bekapcsolása közzeledéskor	•
MotionReact: a kijelző bekapcsolása közzeledéskor	•
MotionReact: hangjelzés nyugtázása közzeledéskor	•
MotionReact: bútorfrontok felismerése	•
SoftOpen	•
SoftClose	•

DGC 7860

Gőzsütő

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és menüpárolással.



EAN: 4002516126959 / Anyagszám: 11107250 / Régi anyagszám: 23786033D

Multilingua	•
MyMiele	•
Súgó funkció	•
Motorosan felemelkedő kezelőpanel	•
Mennyiségtől független párolás	•
Gőzpárolás egyszerre akár négy szinten	•
Automatikus menüpárolás	•
Gőzmennyiség redukálása az ételkészítési idő vége előtt	•
Polifónikus hangjelzések	•
Időfunkciók	•
Pontos idő kijelzése	•
Dátumkijelzés	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Saját programok	•
Sabbat program	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Nemesacél párolótér strukturált felülettel és PerfectClean bevonattal	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
Külső gőzfejlesztő	•
Alsó fűtőtest a kondenzvíz csökkentéséhez	•
Ápolóprogramok	•
Áztatás ápolóprogram	•
Öblítés ápolóprogram	•
Sütőtérszártási program	•
Gyorszár a tartórácsához	•
Kivehető tartórács	•
Vízkömentesítés	•
CleanGlass-ajtó	•
Gőztechnológia és vízellátás	
DualSteam	•
Frissvíz-tartály térfogata (l)	1,4

DGC 7860

Gőzsütő

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és menüpárolással.

EAN: 4002516126959 / Anyagszám: 11107250 / Régi anyagszám: 23786033D

Kondenzvíz-tartály a motorosan felemelkedő kezelőpanel mögött	•
Lefolyószűrő	•
Biztonság	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Párolgató hűtőrendszer	•
Billentyűzár	•
Műszaki adatok	
XXL sütőtér	•
Sütőtér térfogata (l)	68
Behelyezési szintek száma	4
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Behelyezési szintek jelölése	•
Ajtó nyitási iránya	alul
Sütőtér megvilágítása	BrilliantLight
Hőmérséklet sütő üzemmódban min. (°C)	30
Hőmérséklet sütő üzemmódban max. (°C)	225
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban min. (°C)	40
Hőmérséklet gőzpároló üzemmódban max. (°C)	100
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	555
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	567
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 596 x 567
Súly (kg)	46,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,45
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Fázisok száma	1
Biztosíték (A)	16
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	2
Mellékelt tartozékok	
Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PerfectClean bevonattal	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín PerfectClean bevonattal (pár)	1
Kivehető tartórács PerfectClean bevonattal (pár)	1
Perforált nemesacél gőzpároló edények	2
Zárt aljú nemesacél gőzpároló edények	1
Vízkömentesítő tabletták	2
DGClean tisztítószer	1

DGC 7860

Gőzsütő

gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és menüpárolással.



EAN: 4002516126959 / Anyagszám: 11107250 / Régi anyagszám: 23786033D

Rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DGC 7860

Gőzsütő


gőzpároláshoz és sütéshez vezeték nélküli húsmaghőmérő tüllel és menüpárolással.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




DGC7x60, DGC7x60X installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



DGC7x6x, DGC7x6xX, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings