

## M 2240 SC

Beépíthető mikrohullámú sütő  
oldalsó elhelyezésű szenzoros kezeléssel a kényelmes kezelésért.



- 7 szegmensű kijelző szenzoros kezeléssel – EasySensor
- Tökéletes felolvasztás és főzés – automatikus programok
- Az ételek azonnal fogyaszthatók – melegentartó automatika
- Kompakt – 26 l-es sütőtér

EAN: 4002516117124 / Anyagszám: 11108900 / Régi anyagszám: 24224020A

<b>Kialakítás</b>	
Készülék színe	Obszidiánfekete
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető mikrohullámú sütő	•
SideControl	•
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Melegentartás	•
<b>Üzem módok</b>	
Automatikus programok	•
Solo mikrohullámú sütő	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Kijelző	EasySensor
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Programozható ételkészítési idő	•
Gyors mikrohullám	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Éjszakai lekapcsolás	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Nemesacél párolótér	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•
Biztonsági kapcsoló	•
Biztonsági zár „Door“ figyelmeztetéssel	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	26
Ajtó nyitási iránya	balra
Sütőtér megvilágítása	1 LED-Spot
Sütőtér magassága (cm)	20,7
Forgótányér átmérője (cm)	32,5
Elektronikusan vezérelt mikrohullám-teljesítmény	•
Max. mikrohullám-teljesítmény (W)	900
Fülkeszélesség, min. (mm)	562
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülkemagasság, min. (mm)	450
Fülkemagasság, max. (mm)	452
Fülkemélység (mm)	500
Készülék méretei (mm) (sz x ma x mé)	595 x 452 x 401
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	452
Készülék mélysége (mm)	401
Fülkefüggetlen szellőzés	•
Súly (kg)	18,0
Teljes teljesítményigény (kW)	1,4
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•

## M 2240 SC

Beépíthető mikrohullámú sütő  
oldalsó elhelyezésű szenzoros kezeléssel a kényelmes kezelésért.




EAN: 4002516117124 / Anyagszám: 11108900 / Régi anyagszám: 24224020A


Elektromos kábel hossza (m)	1,60
Világítóeszköz cseréje	Ügyfélszolgálat
<b>Mellékelt tartozékok</b>	

## M 2240 SC


Beépíthető mikrohullámú sütő  
oldalsó elhelyezésű szenzoros kezeléssel a kényelmes kezelésért.



M2240SC, installation drawing



M2240SC, installation drawings



M2240SC, installation drawings