

H 2267-1 BP Active

Sütő

időzítővel, pirolízissal és FlexiClip sínnel kedvező bevezető áron.



- Hét szegmenses kijelző süllyesztett gombokkal – EasyControl
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Nagy tér és rugalmasság – 76 l-es sütőtér 5 szinttel
- Egyszerű kezelhetőség – FlexiClip teljesen kihúzható sín
- Véd az égési sérülések ellen – hideg frontfelület

A+

EAN: 4002516171850 / Anyagszám: 11115770 / Régi anyagszám: 22226795D

<b>Kialakítás</b>	
Készülék színe	Cleansteel nemesacél
<b>Kialakítás és design</b>	
Beépíthető sütő	•
Süllyeszthető gombok	•
<b>Élvezeti előnyök</b>	
Gyors felfűtés	•
<b>Üzem módok</b>	
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
<b>Kezelési kényelem</b>	
Kijelző	EasyControl
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
<b>Hatékony és fenntarthatóság</b>	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
<b>Ápolási kényelem</b>	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Pirolitikus tisztítás	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
<b>Biztonság</b>	
Készülékűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzem módban	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•
Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérséklet (°C)	30–280
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	280
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568

H 2267-1 BP Active

Sütő

időzítővel, pirolízissel és FlexiClip sínnel kedvező bevezető áron.



EAN: 4002516171850 / Anyagszám: 11115770 / Régi anyagszám: 22226795D

Fülkemagasság, min. (mm)	590
Fülkemagasság, max. (mm)	595
Fülkemélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsi PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács	1
HFC 70-C FlexiClip teljesen kihúzható sín (pár)	1
Kivehető tartórács (pár)	1

## H 2267-1 BP Active

### Sütő

időzítővel, pirolízissal és FlexiClip sínrel kedvező bevezető áron.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2267-1 BP Active

Sütő

időzítővel, pirolízissel és FlexiClip sínnel kedvező bevezető áron.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings