

H 7260 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, szöveges kijelzővel és pirolízissel.



- Szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor S
- Minimális tisztítási ráfordítás – pirolízis-felszereltség
- Egyszerűen a tökéletes eredményért – Automatikus programok
- Nagy tér és rugalmasság – 76 l-es sütőtér 5 szinttel
- Egyszerű kezelhetőség – FlexiClip teljesen kihúzható sín



EAN: 4002516171553 / Cikkszám: 11115810 / Régi cikkszám22726045D

Kialakítás és design	
Beépíthető sütő	•
Szín	Cleansteel nemesacél
PureLine	•
Élvezeti előnyök	
Gyors felfűtés	•
Üzem módok	
Felolvasztás	•
Automatikus programok	•
Sütőautomatika	•
Eco-hőlégkeverés	•
Grill	•
Hőlégkeverés plusz	•
Intenzív sütés	•
Alsó-felső sütés	•
Alsó hő	•
Légkeveréses grill	•
Kezelési kényelem	
Kijelző	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Pontos idő kijelzése	•
Stopper	•
Az ételkészítési idő indításának beprogramozása	•
Az ételkészítési idő végének beprogramozása	•
Programozható ételkészítési idő	•
Tényleges hőmérséklet kijelzése	•
Várt hőmérséklet kijelzése	•
Hangjelzés a kívánt hőmérséklet elérésekor	•
Javasolt hőmérséklet	•
Egyéni beállítások	•
Hatékonyság és fenntarthatóság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A+
Ápolási kényelem	
Nemesacél/CleanSteel felület	•
Pirolitikus tisztítás	•
Lehajtható grillfűtőtest	•
CleanGlass-ajtó	•
Biztonság	
Készülékkihűtő rendszer hűvös előlappal	•
Biztonsági kikapcsolás	•
Üzembehelyezési zár	•
Ajtóreteszelés pirolízis-üzemmódban	•
Műszaki adatok	
Sütőtér térfogata (l)	76
Behelyezési szintek száma	5
Behelyezési szintek száma, 1. sütőtér	5
Behelyezési szintek száma, 2. sütőtér	5
Behelyezési szintek jelölése	•

H 7260 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, szöveges kijelzővel és pirolízissel.



EAN: 4002516171553 / Cikkszám: 11115810 / Régi cikkszám22726045D

Sütőtér megvilágítása	1 Halogén-Spot
Hőmérsékletek (°C)	30–300
Hőmérséklet min. (°C)	30
Hőmérséklet max. (°C)	300
Fülkeszélesség, min. (mm)	560
Fülkeszélesség, max. (mm)	568
Fülk magasság, min. (mm)	590
Fülk magasság, max. (mm)	595
Fülk mélység (mm)	550
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	596
Készülék mélysége (mm)	569
Súly (kg)	47,0
Teljes teljesítményigény (kW)	3,60
Feszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Biztosíték (A)	16
Fázisok száma	1
Csatlakozókábel hálózati csatlakozóval	•
Elektromos kábel hossza (m)	1,50
Világítóeszköz cseréje	Ügyfél

Mellékelt tartozékok

HBB 71 Sütőtepsi PerfectClean bevonattal	1
HUBB 71 Univerzális tepsí PerfectClean bevonattal	1
Sütőrács PyroFit-funkcióval	1
FlexiClip teljesen kihúzható sín, PyroFit (pár)	1
Kivehető tartórács PyroFit felületkezeléssel (pár)	1

Elérhető kijelzőnyelvek

A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7260 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, szöveges kijelzővel és pirolizissal.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 BP

Sütő

– tökéletesen kombinálható design, szöveges kijelzővel és pirolízissel.



Installation Kombi BM XL, installation drawings