

KM 7404 FX

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – ComfortSelect
- 4 Főzőzóna, ebből 1 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelület
- 592 mm 592 mm-es szélesség a síkba építhető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??

EAN: 4002516148876 / Anyagszám: 11128630 / Régi anyagszám: 26740460D

<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
<b>Főzőzóna-felszerelés</b>	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	1
Főzőedények maximális száma	4
<b>PowerFlex főzőzónák</b>	
Darabszám	2
Fajta	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	elől balra
Fajta	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 140-190
Max. Booster teljesítmény (W)	2500
Max. teljesítmény (W)	1850
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	3000
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra hátul
Fajta	Vario főzőzóna
Méretek (mm)	Ø 100-160
Max. Booster teljesítmény (W)	1700
Max. teljesítmény (W)	1400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	2200
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Fajta	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
<b>Kezelési kényelem</b>	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	ComfortSelect
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memória funkció	•

KM 7404 FX

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez




EAN: 4002516148876 / Anyagszám: 11128630 / Régi anyagszám: 26740460D

Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Stopper	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
<b>Biztonság</b>	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Méretek (mm) (szélesség)	592
Méretek (mm) (magasság)	51
Méretek (mm) (mélység)	492
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	570
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	470
Súly (kg)	11
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	596
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	496
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Csatlakozókábel	Igen

KM 7404 FX

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

PowerFlex főzőfelülettel a maximális teljesítményhez



KM 7404 FX (installation drawing)