


KM 7999 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

TempControl a tökéletes sütési eredményekhez



- Intelligens kezelés az érintőkijelzőnek köszönhetően
- Rugalmas főzőfelületek – akár öt főzőedény
- 8 TempControl érzékelővel
- 936 mm 936 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516164753 / Anyagszám: 11128800 / Régi anyagszám: 26799970D

<b>Fűtési mód</b>	
Fűtési mód	Indukció
<b>Kialakítás</b>	
Tűzhelytől független	•
<b>Design</b>	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Grafitfekete
Nyomatott design	SilentMove
<b>Főzőzóna-felszerelés</b>	
Főzőfelületek száma	3
Főzőedények maximális száma	5
<b>1. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	balra
Fajta	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	230x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
<b>2. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	középen
Fajta	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	370x290
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
<b>3. főzőzóna/főzőfelület</b>	
Pozíció	jobb
Fajta	TempControl főzőzóna
Méreték (mm)	230x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
<b>Kezelési kényelem</b>	
Miele@home	•
Érintőgombos kezelés	érintőképernyő
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintőkijelzős kezelés	•
Kijelző színe	többszínű
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Segédprogramok	•
<b>Ápolási kényelem</b>	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•

KM 7999 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

TempControl a tökéletes sütési eredményekhez



EAN: 4002516164753 / Anyagszám: 11128800 / Régi anyagszám: 26799970D

#### Biztonság

Biztonsági kikapcsolás	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•

#### Műszaki adatok

Méreték (mm) (szélesség)	936
Méreték (mm) (magasság)	67
Méreték (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	916
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	67
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	916
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	22
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	940
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	10,35
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60


#### Mellékelt tartozékok

Csatlakozókábel	Igen
Wi-Fi-stick XKS 3170 W	•


KM 7999 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

TempControl a tökéletes sütési eredményekhez



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – on-set



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit