

KM 7999 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

TempControl a tökéletes sütési eredményekhez



- Intelligens kezelés az érintőkijelzőnek köszönhetően
- Rugalmas főzőfelületek – akár öt főzőedény
- 8 TempControl érzékelővel
- 936 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516164753 / Cikkszám: 11128800 / Régi cikkszám26799970D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Grafitfekete
Nyomatott design	SilentMove
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőfelületek száma	3
Főzőedények maximális száma	5
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Típus	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	230x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	középen
Típus	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	370x290
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
3. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Típus	TempControl főzőzóna
Méret (mm)	230x380
Max. Booster teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	2800
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintőgombos kezelés	érintőképernyő
Con@ctivity automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Érintőkijelzős kezelés	•
Kijelző színe	többszínű
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•
Segédprogramok	•
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•

KM 7999 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

TempControl a tökéletes sütési eredményekhez



EAN: 4002516164753 / Cikkszám: 11128800 / Régi cikkszám: 26799970D

Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	936
Méret (mm) (magasság)	67
Méret (mm) (mélység)	520
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	916
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	500
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	67
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	916
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	500
Súly (kg)	22
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	940
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	524
Teljes teljesítményigény (kW)	10,35
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen
Wi-Fi-stick XKS 3170 W	•

