


KM 7684 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Panoráma design és két PowerFlex főzőfelület a különösen nagyfokú kényelemért.



- Intuitív gyorsválasztás a számsorral – Smart Select
- 4 főzőzóna 2 nagy teljesítményű PowerFlex főzőfelülettel
- 916 mm 916 mm-es szélesség síkba építhető vagy ráültethető kivitelhez
- Nagyon rövid főzési idők – TwinBooster
- Kommunikáció a páraelszívóval – Con@ctivity automatikus funkció ??


EAN: 4002516164821 / Anyagszám: 11145160 / Régi anyagszám: 26768470D

Fűtési mód	
Fűtési mód	Indukció
Kialakítás	
Tűzhelytől független	•
Design	
Elegáns üvegkerámia felület	•
Síkba építhető kivitel	•
Üvegkerámia színe	Fekete
Ráültethető kivitel	•
Főzőzóna-felszerelés	
Főzőzónák száma	4
Főzőfelületek száma	2
Főzőedények maximális száma	4
PowerFlex főzőzónák	
Darabszám	4
Fajta	PowerFlex főzőzóna
Átmérő (mm)	Ø 150 – 230
Teljesítmény (W)	2100
Booster (W)	3000
TwinBooster (W)	3650
1. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	balra
Fajta	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
2. főzőzóna/főzőfelület	
Pozíció	jobb
Fajta	PowerFlex-híd
Méretek (mm)	230x390
Max. Booster teljesítmény (W)	4800
Max. teljesítmény (W)	3400
Max. TwinBooster teljesítmény (W)	7300
Kezelési kényelem	
Miele@home	•
Érintógombos kezelés	SmartSelect
Con@ctivity 3.0 automatikus funkció	•
Edény- és edényméret-felismerés	•
Kijelző színe	sárga
Felfűtő automatika	•
Melegentartás	•
Stop&Go funkció	•
Memóriefunkció	•
Lekapcsoló automatika	•
Állandó edényfelismerés	•
Egyéni beállítási lehetőségek (pl. hangjelzések)	•
Törlésvédelem	•
Stopper	•

KM 7684 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Panoráma design és két PowerFlex főzőfelület a különösen nagyfokú kényelemért.




EAN: 4002516164821 / Anyagszám: 11145160 / Régi anyagszám: 26768470D

Hatékonyág és fenntarthatóság	
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W)	0,5
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	1,0
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	2,0
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Ápolási kényelem	
Könnyen tisztítható üvegkerámia	•
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
Reteszelés funkció	•
Üzembehelyezési zár	•
Integrált hűtőventilátor	•
Túlhevülés elleni védelem	•
Maradék hő-kijelző	•
Műszaki adatok	
Méret (mm) (szélesség)	916
Méret (mm) (magasság)	51
Méret (mm) (mélység)	408
Kivágási méret (mm) (szélesség) ráültethető kivitel esetén	896
Kivágási méret (mm) (mélység) ráültethető kivitel esetén	388
Beépítési magasság csatlakozódobozzal (mm)	51
Belső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba történő beépítéskor	896
Belső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	388
Súly (kg)	12
Külső kivágási méret (mm) (szélesség) síkba építhető beépítéskor	920
Külső kivágási méret (mm) (mélység) síkba építhető beépítéskor	412
Teljes teljesítményigény (kW)	7,30
Elektromos kábel hossza (m)	1,4
Feszültség (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Mellékelt tartozékok	
Csatlakozókábel	Igen


KM 7684 FL

Tűzhelytől független indukciós főzőlap

Panoráma design és két PowerFlex főzőfelület a különösen nagyfokú kényelemért.



KM7684FL, KM7684-1FL, flush (installation drawings)



KM7684FL, KM7684-1FL, onset installation (installation drawings)