

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



- Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor
- Tökéletes elhelyezés: a szabadalmazott CupSensornak köszönhetően
- Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two
- Mindig frissen őrölve – AromaticSystemFresh
- Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció

EAN: 4002516139584 / Anyagszám: 11163400 / Régi anyagszám: 29744030A

Kialakítás és design	
Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Szín	Grafitszürke
Élvezeti előnyök	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch funkció	•
OneTouch for Two funkció	•
DoubleShot	•
Programozható felhasználói profilok	10
Aromakímélő golyós őrlemű	•
Beállítható őrlési fokozat	•
Programozható őrlési mennyiség	•
Programozható vízmennyiség	•
Programozható víz hőmérséklet	•
Programozható tej mennyiség	•
Programozható tejhabmennyiség	•
Programozható előforrázás	•
TeaTimer	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Kijelző	DirectSensor
CupSensor	•
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, min. (cm)	4,0
Fokozatmentesen állítható italkifolyó-magasság, max. (cm)	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick tejesedény	•
ComfortDoor	•
Rejtett fogantyú	•
BrilliantLight	•
Szakértői üzemmód	•
Multilingua	•
Szemeskávéfajták száma	1
Szemeskávé-tartályok száma	2
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, A (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége, B (g)	300
Szemeskávé-tartályok befogadóképessége összesen (g)	600
Kivehető szemeskávé-tartályok	•
Víz tartály befogadóképessége (l)	2,7
Tej tartály befogadóképessége (l)	0,7
Zacstartály befogadóképessége (db)	17
Cseppfogó tálca befogadóképessége (l)	1,6
Könnyen hozzáférhető ellátótartály	•
Pontos idő kijelzése	•
A pontos idő szinkronizálása	•
Dátumkijelzés	•
Programozható bekapcsolási idő	•
Programozható kikapcsolási idő	•
Programozható készenléti idő	•

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



EAN: 4002516139584 / Anyagszám: 11163400 / Régi anyagszám: 29744030A

Egyéni beállítások	•
<b>Italspecialitások</b>	
Választható italmennyiségek (ml)	20-300
Ristretto, szimpla	•
Ristretto, dupla	•
Espresso, szimpla	•
Espresso, dupla	•
Kávé, szimpla	•
Kávé, dupla	•
Hosszú kávé, szimpla	•
Hosszú kávé, dupla	•
Cappuccino, szimpla	•
Cappuccino, dupla	•
Latte Macchiato, szimpla	•
Latte Macchiato, dupla	•
Forró tej, szimpla	•
Forró tej, dupla	•
Tejhab, szimpla	•
Tejhab, dupla	•
Espresso Macchiato, szimpla	•
Espresso Macchiato, dupla	•
Cappuccino Italiano, szimpla	•
Cappuccino Italiano, dupla	•
Flat white, szimpla	•
Flat white, dupla	•
Café au lait, szimpla	•
Café au lait, dupla	•
Caffè Latte, szimpla	•
Caffè Latte, dupla	•
Caffè americano, szimpla	•
Caffè americano, dupla	•
Long black, szimpla	•
Long black, dupla	•
Meleg víz, szimpla	•
Meleg víz, dupla	•
Forró víz, szimpla	•
Forró víz, dupla	•
Fekete tea, szimpla	•
Fekete tea, dupla	•
Gyógytea, szimpla	•
Gyógytea, dupla	•
Gyümölcs tea, szimpla	•
Gyümölcs tea, dupla	•
Zöld tea, szimpla	•
Zöld tea, dupla	•
Fehér tea, szimpla	•
Fehér tea, dupla	•
Japán tea, szimpla	•
Japán tea, dupla	•
Chai Latte, szimpla	•
Chai Latte, dupla	•

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért

EAN: 4002516139584 / Anyagszám: 11163400 / Régi anyagszám: 29744030A

Kávéskanna	•
Teáskanna	•
<b>Hatékonyág és fenntarthatóság</b>	
Bekapcsolható energiatakarékos Eco-üzemmód	•
Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W)	0,6
Teljesítményfelvétel hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (W)	0,9
Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
Időtartam a hálózatzvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc)	20
<b>Ápolási kényelem</b>	
Manuális vízkőmentesítés	•
Automatikus tejszármentesítés a víztartályból	•
Kényelmes tisztítóprogramok	•
Automatikus öblítő funkció	•
ComfortClean	•
Kivehető tejszármentesítő	•
Kivehető főzőmű	•
Beállítható vízkeménység	•
<b>Biztonság</b>	
Üzembehelyezési zár	•
<b>Műszaki adatok</b>	
Minimális fülkeszélesség (mm)	560
Maximális fülkeszélesség (mm)	568
Minimális fülkemagasság (mm)	450
Maximális fülkemagasság (mm)	452
Fülkemélység (mm)	500
Készülék szélessége (mm)	595
Készülék magassága (mm)	455
Készülék mélysége (mm)	475
Mélység nyitott ajtónál (cm)	108,0
Teljes teljesítményigény (kW)	1,45
Feszültség (V)	220-240
Biztosíték (A)	10
Fázisok száma	1
Elektromos kábel hossza (m)	2,0
<b>Mellékelt tartozékok</b>	
Üveg tejtartály	•
Vízkőmentesítő tabletták	•
Tisztítótabletták	•
Tejszármentesítő	•

CVA 7440

Beépíthető kávéfőző

kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



EAN: 4002516139584 / Anyagszám: 11163400 / Régi anyagszám: 29744030A

#### Elérhető kijelzőnyelvek


A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440

Beépíthető kávéfőző


kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért



CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)