

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516227953 / Cikkszám: 11250960 / Régi cikkszám: 52908387MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Lótuszfehér
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	4,80
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	52
A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	52
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	47
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3~ 440V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	5,16
Teljes teljesítményigény (kW)	5,40
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	3~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	4,26
Teljes teljesítményigény (kW)	4,50
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3~ 480V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]
 Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516227953 / Cikkszám: 11250960 / Régi cikkszám: 52908387MAR

Biztosíték (A)	10
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	51,5
Bruttó súly (kg)	57
Maximális padlóterhelés (N)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Hatékony és fenntarthatóság	
Újrahasznosítási arány (%)	95
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
CE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•