

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]  
 Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű  
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516218463 / Anyagszám: 11251050 / Régi anyagszám: 52908482MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélból	Igen
Alkalmazás	
Alkalmos nyílt tengeri használatra	•
Alkalmos tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	5,50
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/székrenyszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,50
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/székrenyszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,42
Programidő (perc)	42
A program futási ideje, pamut/székrenyszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	42
A program futási ideje, kevertszálas szövet/székrenyszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	37
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutás-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	3N~ 400V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	10
Lehetséges feszültségvált. 1	
Elektromos csatlakozás	230V~ 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	2,90
Teljes teljesítményigény (kW)	3,24
Biztosíték (A)	16
Lehetséges feszültségvált. 2	
Elektromos csatlakozás	3~ 230V 50/60HZ
Fűtési teljesítmény (kW)	6,14
Teljes teljesítményigény (kW)	6,40
Biztosíték (A)	16

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516218463 / Anyagszám: 11251050 / Régi anyagszám: 52908482MAR

#### A szárítógép mérete és súlya

Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	605
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	51,5
Bruttó súly (kg)	57
Maximális padlóterhelés (N/m <sup>2</sup> )	920

#### Kibocsátási értékek

Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76

#### Felszereltség

A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•

#### Csatlakozási lehetőségek

Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamentesítés (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•

#### Szabványok, tanúsítványok és jelölések

CE	•
IP X4 fröccsenő víz elleni védelem fokozat	•
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•