

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516216896 / Anyagszám: 11251140 / Régi anyagszám: 52908489MAR

Kialakítás és kivitel	
Kialakítás	Előltöltős
Sorozat	Performance Plus
Előlap	Nemesacél
Panel színe	Nemesacél
Töltetmennyiség (kg)	8,0
Dobtérfogat (l)	130,00
Szárítórendszer	Elhasznált levegő
Ajtónyílás [Ø] (mm)	370
Ajtónyitási szög (fok)	167
Ajtó nyitási iránya	balra
Textilkímélő dob nemesacélből	Igen
Alkalmazás	
Alkalmas nyílt tengeri használatra	•
Alkalmas tengeri használatra	•
Teljesítményadatok	
Maximális párologtatási kapacitás (l/óra)	3,70
Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg)	0,49
Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,49
Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg)	0,41
Programidő (perc)	62
A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc)	62
A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc)	57
Vezérlés	
Vezérlés típusa	M Touch Flex
Programozhatóság	Programozható
Programvezérlés	maradék nedv. vezérlés
Max. indításkésleltetés (óra)	24
A hátralévő idő kijelzése	•
Programfutas-kijelző	•
Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet	•
Standard elektromos csatlakozás	
Fűtési mód	Elektromos
Elektromos csatlakozás	2~ 208-240V 60HZ
Fűtési teljesítmény, elektromos (kW)	3,03-4,04
Teljes teljesítményigény (kW)	3,40-4,30
Biztosíték (A)	30
A szárítógép mérete és súlya	
Külső méret, nettó magasság (mm)	850
Külső méret, nettó szélesség (mm)	606
Külső méret, nettó mélység (mm)	717
Külső méret, bruttó magasság (mm)	940
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	660
Külső méret, bruttó mélység (mm)	820
Nettó súly (kg)	72,0
Bruttó súly (kg)	78

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516216896 / Anyagszám: 11251140 / Régi anyagszám: 52908489MAR

Maximális padlóterhelés (N/m ²)	920
Kibocsátási értékek	
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen	<70 dB(A) re 20 µPa
Hőátadás a környezetbe (MJ/h)	0,76
Felszereltség	
A dob forgásirányának intelligens megfordítása	•
Tengelyirányú légvezetés	•
Nagyfelületű szűrő	•
PerfectDry	•
Softlift-bordák	•
Kímélő funkció	•
Kommunikációs rekesz	•
Szárítókosár (opció)	•
Dobmegvilágítás	•
Készüléktől független tartozékok	•
Csatlakozási lehetőségek	
Fizetőrendszer (opció)	•
Optikai interfész a szerviz számára	•
Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás/energiamenedzsment (opció)	•
LAN-/Wi-Fi-modul (opció)	•
WiFiConn@ct	•
Szabványok, tanúsítványok és jelölések	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés	•