

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű
 A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



- Dobtérfogat: 130.00 l, töltetmennyiség: 8.0 kg
- Intenzív használatra tesztelve – egyedülálló Miele minőség
- Kezelési komfort érintéses színes kijelzővel – M Touch Flex
- Minden textilja hajszálpontos szárítása – PerfectDry

EAN: 4002516216896 / Cikkszám: 11251140 / Régi cikkszám: 52908489MAR

| Kialakítás és kivitel | |
|--|------------------------|
| Kialakítás | Előltöltős |
| Sorozat | Performance Plus |
| Előlap | Nemesacél |
| Panel színe | Nemesacél |
| Töltetmennyiség (kg) | 8,0 |
| Dobtérfogat (l) | 130,00 |
| Szárítórendszer | Elhasznált levegő |
| Ajtónyílás [Ø] (mm) | 370 |
| Ajtónyitási szög (fok) | 167 |
| Ajtó nyitási iránya | balra |
| Textilkímélő dob nemesacélból | Igen |
| Alkalmazás | |
| Alkalmas nyílt tengeri használatra | • |
| Alkalmas tengeri használatra | • |
| Teljesítményadatok | |
| Maximális párologtatási kapacitás (l/óra) | 3,70 |
| Fajlagos energiafogyasztás (kWh/kg) | 0,49 |
| Fajlagos energiafogyasztás, pamut/szekrényszáraz program, 48% -os maradéknedvesség mellett (kWh/kg) | 0,49 |
| Fajlagos energiafogyasztás, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (kWh/kg) | 0,41 |
| Programidő (perc) | 62 |
| A program futási ideje, pamut/szekrényszáraz program, 48%-os maradéknedvesség mellett (perc) | 62 |
| A program futási ideje, kevertszálas szövet/szekrényszáraz program, 40%-os maradéknedvesség mellett (perc) | 57 |
| Vezérlés | |
| Vezérlés típusa | M Touch Flex |
| Programozhatóság | Programozható |
| Programvezérlés | maradék nedv. vezérlés |
| Max. indításkésleltetés (óra) | 24 |
| A hátralévő idő kijelzése | • |
| Programfutas-kijelző | • |
| Bármikor egyszerűen kiválaszthatja a nyelvet | • |
| Standard elektromos csatlakozás | |
| Fűtési mód | Elektromos |
| Elektromos csatlakozás | 2~ 208-240V 60HZ |
| Fűtési teljesítmény, elektromos (kW) | 3,03-4,04 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 3,40-4,30 |
| Biztosíték (A) | 30 |
| A szárítógép mérete és súlya | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 850 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 606 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 717 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 940 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 660 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 820 |
| Nettó súly (kg) | 72,0 |
| Bruttó súly (kg) | 78 |

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Levegőkivezetéses szárítógép, elektromos fűtésű

A Lloyd's Register jóváhagyásával, töltetsúly: 8.0 kg.



EAN: 4002516216896 / Cikkszám: 11251140 / Régi cikkszám: 52908489MAR

| | |
|---|---------------------|
| Maximális padlóterhelés (N) | 920 |
| Kibocsátási értékek | |
| Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Hőátadás a környezetbe (MJ/h) | 0,76 |
| Felszereltség | |
| A dob forgásirányának intelligens megfordítása | • |
| Tengelyirányú légvezetés | • |
| Nagyfelületű szűrő | • |
| PerfectDry | • |
| Softlift-bordák | • |
| Kímélő funkció | • |
| Kommunikációs rekesz | • |
| Szárítókosár (opció) | • |
| Dobmegvilágítás | • |
| Készüléktől független tartozékok | • |
| Hatékony és fenntarthatóság | |
| Újrahasznosítási arány (%) | 95 |
| Csatlakozási lehetőségek | |
| Fizetőrendszer (opció) | • |
| Optikai interfész a szerviz számára | • |
| Csúcsterhelés-kizárási lekapcsolás / energiamenedzsment (opció) | • |
| LAN-/Wi-Fi-modul (opció) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Szabványok, tanúsítványok és jelölések | |
| WEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek való megfelelés | • |